

0,5 m Thunderbolt 3 (40 Gbps) USB-C-kabel - Thunderbolt-, USB- och DisplayPort-kompatibel

Produkt ID: TBLT34MM50CM



Med denna Thunderbolt™ 3-kabel (40 Gbps) kan du ansluta till vilken Thunderbolt 3 port (USB-C™) som helst för att ge video och data till dina Thunderbolt- och USB-enheter. Dessutom kan kabeln ge ström för att ladda dina enheter och du kan länka upp till sex Thunderbolt 3-enheter som en del av en kedjekopplad anslutning.

Denna kabel stöder dataöverföringshastigheter på 40 Gbps vid anslutning till en Thunderbolt 3-enhet så att du kan föra över foto- och videofiler fyra gånger snabbare än med en USB 3.1 Gen 2-kabel (10 Gbps). Du kan till exempel föra över en 4K-film på ett par sekunder. Vid anslutning till en USB 3.1-enhet stöder kabeln dataöverföringshastigheter på 10 Gbps.

Kabeln stöder full 4K 60 Hz- eller 5K 60 Hz-video. Den är perfekt för att ansluta din dockningsstation eller bärbara dator till en skärm med enastående upplösning, kontrast och färgdjup för fantastiska detaljer.

Denna Thunderbolt 3-kabel ger upp till 100 W för att ladda en bärbar dator eller för att strömförse en skärm och 15 W för bussdrivna enheter som till exempel ett hårddiskskabinett.

Kabeln är ett enkelt sätt att ansluta flera Thunderbolt 3-kapabla bärbara datorer för peer-to-peer-nätverk på 10 Gb. Den är perfekt för att skapa mindre arbetsgrupper och dela tillägg som till exempel skrivare och lagring. Du kan dessutom ansluta två bärbara Thunderbolt 3-datorer för PC-migreringar.

TBLT34MM50CM täcks av en 2-årsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut till en Thunderbolt-skärm eller dataenhet
- Anslut din bärbara Thunderbolt 3-dator till en dockningsstation och strömförse datorn samtidigt med samma kabel
- Skapa peer-to-peer-nätverk för flera bärbara Thunderbolt 3-datorer
- Anslut, ladda och synka dina USB 3.1-enheter (till exempel mobila enheter, bärbara hårddiskar och dockningsstationer) med en USB 3.1-kapabel dator

Funktioner

- Kompatibel med Thunderbolt-, USB- och DisplayPort-enheter
- Stöder datagenomströmning på 40 Gbps
- Thunderbolt-certifierad
- Enkel bildskärm vid 5K 60Hz eller dubbla bildskärmar vid 4K 60Hz
- Docka med en enda kabel och strömförse din bärbara dator samtidigt
- Kedjekoppla upp till 6 enheter

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
-------------------	---------------------------

Kontakt(er)

Connector A	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Connector B	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Ström



Power Delivery 100W

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	19.7 in [50 cm]
Produktlängd	19.7 in [50 cm]
Produktbredd	0.5 in [12 mm]
Produkthöjd	0.3 in [7 mm]
Produktvikt	0.7 oz [21 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.3 in [8 mm]
Fraktvikt (förpackning)	0.9 oz [26 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	0,5 m Thunderbolt™ 3 (40 Gbps) USB-C-kabel
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

