


Cable Thunderbolt 3 Pasivo de 80cm - 40Gbps - PD 100W - Vídeo 4K/5K - Cable Thunderbolt - Certificado Thunderbolt - Compatible con USB4 / Modo Alt DP - Thunderbolt 4 - USB 3.2 - USB-C





Este cable Thunderbolt 3 a Thunderbolt 3 le permite entregar vídeo, datos y alimentación a sus dispositivos Thunderbolt 3, USB 3.2 y DisplayPort. Con 0,8 metros de longitud, el cable Thunderbolt proporciona mayor flexibilidad y distancia cuando se conecta a sus dispositivos.

Completamente compatible con sus dispositivos USB 3.2 Gen 2, este cable puede utilizarse para cargar y sincronizar sus dispositivos móviles. También, conecte y alimente portátiles USB-C, como su MacBook o Chromebook, y periféricos USB-C, como su docking station.

Este cable USB-C Thunderbolt 3 soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 40Gbps cuando se conecta a un dispositivo Thunderbolt 3 que permite un rendimiento a la velocidad del rayo. Cuando se conecta a un dispositivo USB 3.2 este cable soporta velocidades de 20Gbps.

Este cable admite vídeo dual 4K 60Hz o completo 5K 60Hz para una resolución, un contraste y una profundidad de color asombrosos.

El cable Thunderbolt 3 Tipo-C ofrece hasta 100W de potencia para cargar un portátil Thunderbolt 3, lo que significa que puede mantener sus dispositivos alimentados sin utilizar una fuente de alimentación adicional.

Ponga en red varios ordenadores portátiles habilitados para Thunderbolt 3 USB-C para redes 10GbE de igual a igual con este cable. También es perfecto para compartir periféricos como impresoras y almacenamiento.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad











Aplicaciones

- Conecte sus dispositivos Thunderbolt 3
- Alimente y cargue dispositivos Thunderbolt 3
- Carque dispositivos móviles USB 3.2
- Redes punto a punto para varios portátiles Thunderbolt 3

Características

- ALTO RENDIMIENTO: El cable Thunderbolt 3 pasivo de 80cm proporciona una carga constante de 40 Gbps y 100 W - Conecte un portátil Thunderbolt 4 / 3 / USB-C, o un iPad Pro (5ª generación y posteriores) a una docking station o a un monitor UHD
- CERTIFICADO THUNDERBOLT: Certificación Intel Thunderbolt para garantizar la compatibilidad con hosts y dispositivos Thunderbolt - Admite hasta 5K 60Hz o 4K 60Hz doble
- CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD: Cable coaxial con blindaje de aleación trenzada para una mayor protección contra las interferencias electromagnéticas - Alivios de tensión robustos en los conectores para una mayor durabilidad
- APLICACIONES: Facilita una conexión Thunderbolt 3 o USB-C que admite 40 Gbps, vídeo y alimentación - Rendimiento fiable en aplicaciones de gran ancho de banda como unidades de almacenamiento PCIe externas y dispositivos de red Thunderbolt
- ESPECIFICACIONES: 80cm Thunderbolt 3 (40 Gbps) 5K 60Hz PD 3.0 de 100W Diámetro Exterior del Cable: 4,7mm - Color: Negro

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Revestimiento del

Conector

Níquel

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento





	Tipo y Velocidad	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Conector(es)		
	Conector A	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
	Conector B	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Características Físicas		
	Color	Negro
	Longitud del Cable	2.6 ft [0.8 m]
	Longitud del Producto	31.5 in [80.1 cm]
	Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
	Altura del Producto	0.3 in [0.6 cm]
	Peso del Producto	1.2 oz [35.0 g]
Información de la Caja		
•	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	5.0 in [12.7 cm]
	Ancho de la Caja	8.6 in [21.9 cm]
	Altura de la Caja	0.4 in [1.0 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.6 oz [44.0 g]
Contenido de la Caja		
-	Incluido en la Caja	1 - Cable Thunderbolt 3 de 0,8m
Información Acerca de la Garantía	ı	
	Warranty	2 Años

^{*} La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.