

80cm Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K/5K, Thunderbolt Gecertificeerd, Thunderbolt 4/USB 3.2/DisplayPort Compatibel, Zwart

Productcode: TBLT34MM80CM



Deze Thunderbolt 3 naar Thunderbolt 3 kabel biedt video, data en voeding voor uw Thunderbolt 3, USB 3.2 en DisplayPort apparaten. Met een lengte van 0,8 m zorgt deze Thunderbolt kabel voor extra flexibiliteit en afstand bij aansluiting op uw apparaten.

Deze kabel is volledig compatibel met uw USB 3.2 Gen 2 apparaten en kan worden gebruikt voor opladen en synchroniseren van uw mobiele apparaten. Ook kunt u USB-C laptops, zoals uw MacBook of Chromebook en USB-C randapparaten, zoals uw docking station, aansluiten en voeden.

Deze Thunderbolt 3 USB-C kabel ondersteunt dataoverdrachtssnelheden tot 40 Gbps bij aansluiting op een Thunderbolt 3 apparaat, en daarmee 'bliksemsnelle' prestaties. Bij aansluiting op een USB 3.2 apparaat ondersteunt deze kabel snelheden van 20 Gbps.

Deze kabel ondersteunt dual 4K 60 Hz of volledige 5K 60 Hz video voor een verbazingwekkende resolutie, contrast en kleurdiepte.

De Thunderbolt 3 Type-C kabel levert tot 100 W vermogen voor het opladen van een Thunderbolt 3 laptop, zodat uw apparaten altijd opgeladen zijn zonder dat u een extra voeding hoeft te gebruiken.

Combineer meerdere met Thunderbolt 3 USB-C uitgeruste laptops voor peer-to-peer 10GbE netwerken met deze kabel. Deze kabel is ook perfect voor het delen van randapparaten zoals printers en opslagapparaten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw Thunderbolt 3 apparaten aan
- Voed en laad uw Thunderbolt 3 apparaten op
- Laad USB 3.2 mobiele apparaten op
- Peer-to-peer netwerken voor diverse Thunderbolt 3 laptops

Eigenschappen

- **HIGH PERFORMANCE:** 80cm Passieve Thunderbolt 3 kabel levert constant 40 Gbps en 100W opladen; Sluit een Thunderbolt 4 / 3 / USB-C laptop of iPad Pro (5e generatie en later) aan op een dockingstation of UHD-monitor
- **THUNDERBOLT GECERTIFICEERD:** Intel Thunderbolt gecertificeerd voor gegarandeerde compatibiliteit met Thunderbolt hosts en -apparaten; Ondersteunt tot 5K 60Hz of dual 4K 60Hz
- **HOOGWAARDIG ONTWERP:** Coaxiale kabel met gevlochten afscherming voor betere EMI-bescherming; Robuuste trekontlasting op connectors voor verbeterde duurzaamheid
- **TOEPASSINGEN:** Voor Thunderbolt 3- of USB-C verbindingen met complete ondersteuning voor 40 Gbps, video en voeding; Uiterst betrouwbaar voor toepassingen met hoge bandbreedte zoals externe PCIe-chassis/opslagschijven en Thunderbolt-netwerkapparaten
- **SPECS:** Lengte: 80cm; Thunderbolt 3 (40 Gbps); 5K 60Hz; 100W PD 3.0; Kabel Buitendiameter: 4.7mm; Kleur: Zwart

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
------------------	---------------------------

Connector(en)	Connector A	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
	Connector B	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Kabellengte	2.6 ft [0.8 m]
	Lengte product	31.5 in [80.1 cm]
	Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
	Hoogte product	0.3 in [0.6 cm]
	Gewicht product	1.2 oz [35.0 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	5.0 in [12.7 cm]
	Package Width	8.6 in [21.9 cm]
	Package Height	0.4 in [1.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.6 oz [44.0 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 0,8 m Thunderbolt 3 kabel
Garantiebepalingen	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.