

0,8 m Thunderbolt 3 till Thunderbolt 3-kabel - 40 Gbps

Produkt ID: TBLT34MM80CM



Denna Thunderbolt 3 till Thunderbolt 3-kabel gör att du kan leverera video, data och ström till dina Thunderbolt 3, USB 3.2 och DisplayPort-enheter. Med sina 0,8 meter ger Thunderbolt-kabeln extra flexibilitet och avstånd när den är ansluten till dina enheter.

Helt kompatibel med dina USB 3.2 Gen 2-enheter. Denna kabel kan användas för att ladda och synkronisera mobila enheter. Du kan också ansluta och strömförsörja bärbara datorer med USB-C såsom din MacBook eller Chromebook samt USB-C-tillbehör som din dockningsstation.

Denna Thunderbolt 3 USB-C-kabel stöder dataöverföringshastigheter på upp till 40 Gbps när den är ansluten till en Thunderbolt 3-enhet, vilket möjliggör blixtsnabb prestanda. Vid anslutning till en USB 3.2-enhet stöder kabeln hastigheter på 20 Gbps.

Kabeln stöder video i dubbel 4K 60 Hz eller full 5K 60 Hz för enastående upplösning, kontrast och färgdjup.

Denna Thunderbolt 3 Type-C-kabel levererar upp till 100 W ström för laddning av Thunderbolt 3-kompatibla bärbara datorer, vilket innebär att du kan låta dina enheter laddas utan någon extra strömkälla.

Brygga flera Thunderbolt 3 USB-C-kapabla bärbara datorer för peer-to-peer 10 GbE-nätverk med denna kabel. Den är också perfekt för att dela tillbehör som till exempel skrivare och lagringsenheter.

TBLT34MM80CM täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut dina Thunderbolt 3-enheter
- Strömförsörj och ladda Thunderbolt 3-enheter
- Ladda mobila enheter med USB 3.2
- Peer-to-peer-nätverk för olika bärbara datorer med Thunderbolt 3

Funktioner

- Thunderbolt-certifierad kabel med full Thunderbolt 3-prestanda och kompatibilitet
- Upplev otroliga dataöverföringshastigheter på upp till 40 Gbps vid anslutning till Thunderbolt 3-enheter
- Njut av en fantastisk upplösning genom att ansluta till antingen en 5K-skärm eller två 4K UHD-skärmar
- Stöder docka med en enda kabel och strömförsörjer samt laddar din bärbara dator samtidigt
- Skapa peer-to-peer-nätverk enkelt med flera bärbara Thunderbolt 3-datorer

Hårdvara

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Garantipolicy | 2 Years |
| Kontaktplätering | Nickel |
| Kabelmanteltyp | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Kabelskärmning | Aluminiummylarfolie med flätning |

Prestanda

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Typ och hastighet | Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s |
|-------------------|---------------------------|

Kontakt(er)

| | |
|-------------|--|
| Connector A | Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) |
| Connector B | Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) |

Utseende

| | |
|------------|-----------------|
| Färg | Svart |
| Kabellängd | 31.5 in [80 cm] |



| | |
|--------------|-------------------|
| Produktlängd | 31.5 in [80.1 cm] |
| Produktbredd | 0.5 in [12.3 mm] |
| Produkt höjd | 0.3 in [6.4 mm] |
| Produktvikt | 1.2 oz [35.0 g] |

Förpackning

| | |
|----------------------------|------------------|
| Package Length | 5.0 in [12.7 cm] |
| Package Width | 8.6 in [21.9 cm] |
| Package Height | 0.4 in [10.0 mm] |
| Fraktvikt (förpackning) | 1.6 oz [44.0 g] |

Vad det är i
lådan

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Ingår i paketet | 0,8 m Thunderbolt 3-kabel |
|-----------------|---------------------------|

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

