

Cavo Thunderbolt 4 da 1m - 40Gbps - PD 100W - Cavo Video/Trasferimento dati 4K/8K
- Cavo Thunderbolt Certificato Intel Compatibile con USB4/Thunderbolt 3/USB 3.2/USB
Tipo C/DisplayPort - Cavo USB C

ID prodotto: TBLT4MM1M



Questo cavo Thunderbolt™ 4 (40 Gbps) consente di trasmettere segnali Thunderbolt 4 su connettori USB Type-C. Fornisce video, dati e fino a 100W di Power Delivery a dispositivi Thunderbolt, USB e DisplayPort.

Questo cavo supporta un trasferimento dati di 40 Gbps quando è collegato a una sorgente e a un dispositivo Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 o USB4 compatibile. È in grado di trasferire file foto e video quattro volte più velocemente rispetto ai cavi USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) standard.

Il cavo Thunderbolt 4 è compatibile con tutti i dispositivi USB Type-C e può essere utilizzato per caricare e sincronizzare i dispositivi mobili. Inoltre, questo cavo può essere utilizzato per collegare e alimentare computer portatili USB-C, come MacBook® e Chromebook™, e periferiche USB-C come dischi rigidi portatili e docking station.

Il cavo supporta video 8K 60Hz e DisplayPort 1.4a ed è compatibile con i display DisplayPort. Si può utilizzare per collegare una docking station a un laptop o un laptop a un display.

Questo cavo Thunderbolt 4 fornisce fino a 100W di Power Delivery per ricaricare un laptop o alimentare un display e 15W per dispositivi alimentati dal bus come le enclosure per dischi rigidi.

Il cavo può essere utilizzato per collegare a cascata fino a 6 dispositivi abilitati Thunderbolt 4, come i laptop, per una rete Punto a Punto (P2P:peer-to-peer) 10GbE. Inoltre, è possibile collegare due laptop Thunderbolt 4 per il trasferimento/migrazione dei dati.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **ALTE PRESTAZIONI:** il cavo Thunderbolt 4 da 1m supporta 40 Gbps, video 8K e 100 W di potenza - I connettori da USB Type-C a Type C offrono compatibilità universale con Thunderbolt 3 e 4, USB4 e altri dispositivi USB-C
- **CERTIFICATO THUNDERBOLT:** certificazione Intel Thunderbolt per una compatibilità garantita con host e dispositivi Thunderbolt - DisplayPort 1.4a con DSC supporta fino a 8K 60Hz o 2x 4K 60Hz - Conforme a PCI Express 3.0 (32 Gbps) per dispositivi PCIe esterni
- **COSTRUZIONE DI QUALITÀ:** connettori nichelati con rilievi di trazione in PVC - Cavo coassiale con schermatura in lega a treccia per una maggiore protezione EMI. Rivestimento esterno in TPE ecologico, atossico, privo di alogenzi e conforme alla normativa RoHS
- **APPLICAZIONI:** Connattività versatile con laptop Thunderbolt 4 e USB-C, MacBook M1/M2/M3 Pro/Max, iPad Pro (dalla 5ª Gen. in su), dock, monitor UHD 4K/8K, chassis esterni PCIe/dischi. Prestazioni a bassa latenza con dispositivi di rete e audio Thunderbolt
- **SPECIFICHE:** 1 metro - Nero - Thunderbolt 4 (40 Gbps) - USB4 (40 Gbps), USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - DisplayPort 1.4a con DSC - 8K 60Hz o doppio 4K 60Hz - PCIe 3.0 - 100W PD - 30/34 AWG (coassiale/Twisted Pair) - Diametro esterno del cavo: 4,6 mm

Hardware

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Norme di garanzia | 2 Years |
| Active or Passive Adapter | Passivo |
| Placcatura connettori | Nichel |
| Tipo guaina cavo | TPE - Thermoplastic Elastomers |

Prestazioni

| | |
|--|-----------------|
| Video Revision | DisplayPort 1.4 |
| Massima velocità di trasferimento dati | 40 Gbps |
| Risoluzioni digitali | 8K 60Hz |

massime

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Tipo e velocità | Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s |
| | Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s |
| | USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s |
| | USB 3.0 - 5 Gbit/s |

Connettore/i

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Connettore A | 1 - Thunderbolt 4 (USB 4.0) |
| Connettore B | 1 - Thunderbolt 4 (USB 4.0) |

Alimentazione

| | |
|----------------|------|
| Power Delivery | 100W |
|----------------|------|

Ambientale

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura d'esercizio | 10°C to 40°C (50°F to 104°F) |
| Temperatura di conservazione | -10°C to 50°C (14°F to 122°F) |
| Umidità | 85% RH |

Caratteristiche fisiche

| | |
|--------------------|-----------------|
| Colore | Nero |
| Lunghezza del cavo | 3.3 ft [1 m] |
| OD cavo | 0.2 in [4.6 mm] |
| Lunghezza prodotto | 3.3 ft [1.0 m] |
| Larghezza prodotto | 0.5 in [1.2 cm] |
| Altezza prodotto | 0.3 in [6.5 mm] |
| Peso prodotto | 1.5 oz [43.0 g] |

Informazioni confezione

| | |
|---------------------|---|
| Quantità confezione | 1 |
|---------------------|---|

Lunghezza Confezione 7.0 in [17.8 cm]

Larghezza del Pacco 3.3 in [8.3 cm]

Altezza del Pacco 1.1 in [2.8 cm]

Peso spedizione
(confezione) 1.8 oz [52.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Cavo USB-C Thunderbolt™ 4 da 1 m

Informazioni sulla
garanzia

Warranty 2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

