

1m Thunderbolt 4 Kabel, 40Gbps, 100W PD, 4K/8K Video, Intel-Certified Thunderbolt Kabel, Compatibel met USB4/Thunderbolt 3/USB 3.2/USB Type-C/DisplayPort

Productcode: TBLT4MM1M



Deze Thunderbolt™ 4 (40 Gbps) kabel biedt Thunderbolt 4 signalen via USB Type-C connectors. Lever video, data en tot 100W Power Delivery aan Thunderbolt-, USB- en DisplayPort™ apparatuur.

Deze kabel ondersteunt 40 Gbps data transfer bij aansluiting op een Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 of USB4 compatibel apparaat. Deze kabel kan foto- en videobestanden vier keer sneller verzenden dan standaard USB 3.2 gen 2 (10Gbps) kabels.

Deze Thunderbolt 4 kabel is compatibel met alle USB Type-C apparaten en kan worden gebruikt om mobiele apparaten op te laden en te synchroniseren. Daarnaast kan deze kabel worden gebruikt om USB-C laptops, zoals MacBook®, Chromebook™ en USB-C randapparatuur zoals draagbare harde schijven en docking stations aan te sluiten en van stroom te voorzien.

De kabel ondersteunt full-8K 60Hz video en DisplayPort 1.4a, en is compatibel met DisplayPort-schermen. Gebruik hem om een docking station op een laptop of een laptop op een beeldscherm aan te sluiten.

Deze Thunderbolt 4-kabel levert tot 100W Power Delivery om een laptop op te laden of een beeldscherm van stroom te voorzien, en 15W voor busgevoede apparaten zoals harde schijfbehuizingen.

De kabel kan worden gebruikt om maximaal 6 apparaten met Thunderbolt 4, zoals laptops voor peer-to-peer 10GbE-netwerken, in serie te schakelen. Bovendien kunt u twee Thunderbolt 4-laptops aansluiten om gegevens over te brengen/migreren.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **HIGH PERFORMANCE:** 1m Thunderbolt 4 kabel ondersteunt 40 Gbps, 8K video en 100W power; USB Type-C naar Type C connectors bieden universele compatibiliteit met Thunderbolt 3 & 4, USB4, en ander USB-C apparatuur
- **THUNDERBOLT GECERTIFICEERD:** Intel Thunderbolt certificatie garandeert compatibiliteit met Thunderbolt hosts & apparatuur; DisplayPort 1.4a met DSC ondersteunt tot 8K 60Hz of dual 4K 60Hz; Conform met PCI Express 3.0 (32 Gbps) voor externe PCIe-apparaten
- **HOOGWAARDIGE KWALITEIT:** Vernikkelde connectors met PVC trekontlasting voor extra duurzaamheid; Coaxiale draad met gevlochten afscherming voor betere EMI bescherming; Duurzame TPE mantel is milieuvriendelijk, niet giftig, halogeenvrij en RoHS compliant
- **TOEPASSINGEN:** Veelzijdige connectiviteit met Thunderbolt 4 en USB-C-laptops, M1/M2/M3 Pro/Max MacBooks, iPad Pro (5th gen en later), docks, 4K/8K UHD schermen, externe PCIe-chassis en storage drives; Low-latency prestaties op TB netwerk- en audioapparaten
- **SPECS:** Lengte: 1m; Zwart; Thunderbolt 4 (40 Gbps); USB4 (40 Gbps), USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps); DisplayPort 1.4a met DSC; 8K 60Hz of Dual 4K 60Hz; PCIe 3.0; 100W PD; 30/34 AWG (Coaxiaal/Twisted Pair); Kabel Buitendiameter: 4.6mm

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Passief
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers

Prestaties

Video Revision	DisplayPort 1.4
Maximale overdrachtsnelheid	40 Gbps
Maximale digitale	8K 60Hz

resoluties

Type en snelheid	Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s
	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connector(en)

Connector A	1 - Thunderbolt 4 (USB 4.0)
Connector B	1 - Thunderbolt 4 (USB 4.0)

Voeding

Power Delivery	100W
----------------	------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Vochtigheid	85% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	3.3 ft [1 m]
Buitendiameter kabel	0.2 in [4.6 mm]
Lengte product	3.3 ft [1.0 m]
Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
Hoogte product	0.3 in [6.5 mm]
Gewicht product	1.5 oz [43.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.0 in [17.8 cm]

Package Width 3.3 in [8.3 cm]

Package Height 1.1 in [2.8 cm]

Verzendgewicht
(verpakt) 1.8 oz [52.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 1m Thunderbolt™ 4 USB-C Kabel

Garantiebepalinge
n

Warranty 2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.