

Cavo Thunderbolt 4 da 50cm - 40Gbps - PD 100W - Cavo Video/Trasferimento dati 4K/8K - Cavo Thunderbolt Certificato Intel Compatibile con USB4/Thunderbolt 3/USB 3.2/USB Tipo C/DisplayPort - Cavo USB C

ID prodotto: TBLT4MM50CM



Questo cavo Thunderbolt™ 4 (40 Gbps) consente di trasmettere segnali Thunderbolt 4 su connettori USB Type-C. Fornisce video, dati e fino a 100W di Power Delivery a dispositivi Thunderbolt, USB e DisplayPort.

[Logo Thunderbolt 3]

40 Gbps per Dispositivi Thunderbolt 4 e 3

Questo cavo supporta un trasferimento dati di 40 Gbps quando è collegato a una sorgente e a un dispositivo Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 o USB4 compatibile. È in grado di trasferire file foto e video quattro volte più velocemente rispetto ai cavi USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) standard.

Compatibile con USB-C

Il cavo Thunderbolt 4 è compatibile con tutti i dispositivi USB Type-C e può essere utilizzato per caricare e sincronizzare i dispositivi mobili. Inoltre, questo cavo può essere utilizzato per collegare e alimentare computer portatili USB-C, come MacBook® e Chromebook™, e periferiche USB-C come dischi rigidi portatili e docking station.

Video full-8K

Il cavo supporta video 8K 60Hz e DisplayPort 1.4a ed è compatibile con i display DisplayPort. Si può utilizzare per collegare una docking station a un laptop o un laptop a un display.

USB Power Delivery

Questo cavo Thunderbolt 4 fornisce fino a 100W di Power Delivery per ricaricare un laptop o

alimentare un display e 15W per dispositivi alimentati dal bus come le enclosure per dischi rigidi.

#### Rete Thunderbolt

Il cavo può essere utilizzato per collegare a cascata fino a 6 dispositivi abilitati Thunderbolt 4, come i laptop, per una rete Punto a Punto (P2P:peer-to-peer) 10GbE. Inoltre, è possibile collegare due laptop Thunderbolt 4 per il trasferimento/migrazione dei dati.

#### Certificazioni, report e compatibilità



#### Applicazioni

#### Caratteristiche

- **ALTE PRESTAZIONI:** il cavo Thunderbolt 4 da 50cm supporta 40 Gbps, video 8K e 100 W di potenza - I connettori da USB Type-C a Type C offrono compatibilità universale con Thunderbolt 3 e 4, USB4 e altri dispositivi USB-C
- **CERTIFICATO THUNDERBOLT:** certificazione Intel Thunderbolt per una compatibilità garantita con host e dispositivi Thunderbolt - DisplayPort 1.4a con DSC supporta fino a 8K 60Hz o 2x 4K 60Hz - Conforme a PCI Express 3.0 (32 Gbps) per dispositivi PCIe esterni
- **COSTRUZIONE DI QUALITÀ:** connettori nichelati con rilievi di trazione in PVC - Cavo coassiale con schermatura in lega a treccia per una maggiore protezione EMI. Rivestimento esterno in TPE ecologico, atossico, privo di alogenzi e conforme alla normativa RoHS
- **APPLICAZIONI:** Connattività universale con laptop Thunderbolt 4 e USB-C, docking station, monitor UHD 4K/8K, chassis PCIe esterni e unità di archiviazione - Prestazioni ottimali a bassa latenza con dispositivi audio e di rete Thunderbolt
- **SPECIFICHE:** 50 cm - Nero - Thunderbolt 4 (40 Gbps) - USB4 (40 Gbps), USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - DisplayPort 1.4a con DSC - 8K 60Hz o doppio 4K 60Hz - PCIe 3.0 - 100W PD - 30/34 AWG (coassiale/Twisted Pair) - Diametro esterno del cavo: 4,6 mm

---

#### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Active or Passive Adapter	Passivo

---

Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers

---

**Prestazioni**

Video Revision	DisplayPort 1.4
	DisplayPort 1.4
Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps
Risoluzioni digitali massime	8K 60Hz
Tipo e velocità	Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s
	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	USB 3.0 - 5 Gbit/s

---

**Connettore/i**

Connettore A	1 - Thunderbolt 4 (USB 4.0)
Connettore B	1 - Thunderbolt 4 (USB 4.0)

---

**Alimentazione**

Power Delivery	100W
----------------	------

---

**Ambientale**

Temperatura d'esercizio	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Umidità	85% RH

---

**Caratteristiche fisiche**

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	1.6 ft [0.5 m]

OD cavo	0.2 in [4.6 mm]
Lunghezza prodotto	19.7 in [50.0 cm]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [6.5 mm]
Peso prodotto	0.9 oz [26.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.2 in [18.4 cm]
Larghezza del Pacco	3.5 in [8.8 cm]
Altezza del Pacco	1.1 in [2.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	0.9 oz [26.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo USB-C Thunderbolt™ 4 da 50cm
-----------------------------	---------------------------------------

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

