

Cavo Thunderbolt 3 m - M/M

ID prodotto: TBOLTMM3M



Questo cavo Thunderbolt™ da 3 m offre un'affidabile soluzione di elevata qualità per sfruttare al meglio la velocità e la potenza della tecnologia Thunderbolt combinando dati e video in un solo cavo dalle prestazioni eccezionali.

TBOLTMM3M supporta dispositivi Thunderbolt 1 (10 Gbps) e Thunderbolt 2 (20 Gbps) e permette il collegamento a margherita di dispositivi compatibili. Inoltre, con la funzione di trasferimento dati bidirezionali e il supporto dell'alimentazione (per dispositivi alimentati tramite bus), questo cavo Thunderbolt offre le prestazioni affidabili necessarie per connessioni ottimali.

Questo cavo di alta qualità è appositamente progettato per offrire una soluzione affidabile per i collegamenti di dispositivi fino a 3 m di distanza grazie alla lunghezza del cavo sufficiente per il posizionamento di dispositivi compatibili in base alle necessità dell'utente.

Dotato della nostra garanzia del produttore di 2 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente il collegamento di un box per disco rigido esterno dotato di Thunderbolt o un array RAID
- Consente di collegare due computer Mac® dotati di Thunderbolt per i trasferimenti di file Target Disk Mode
- Permette il collegamento di un MacBook Pro® dotato di Thunderbolt a un iMac® per utilizzare l'iMac come display del MacBook Pro

Caratteristiche

- Compatibile con le specifiche Thunderbolt 1 e Thunderbolt 2
- Supporta l'alimentazione tramite cavo per dispositivi Thunderbolt alimentati tramite bus
- Consente la condivisione di file peer-to-peer nativa, se supportata dal sistema operativo

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità	Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s
-----------------	---------------------------

Connettore/i

Connettore A	Thunderbolt™ (20 pin)
Connettore B	Thunderbolt™ (20 pin)

Alimentazione

Power Delivery	10W
----------------	-----

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	34 AWG
Lunghezza cavo	9.8 ft [3 m]
Lunghezza prodotto	9.8 ft [3.0 m]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Peso prodotto	3.8 oz [108.0 g]



Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.6 in [14.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	4.1 oz [117.0 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo Thunderbolt 3 m - M/M
-----------------------------	----------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

