

Câble Thunderbolt 3 m M/M - Blanc

Nº de produit: TBOLTMM3MW



Ce câble Thunderbolt™ blanc de 3 m offre une solution fiable, haute qualité pour profiter de la vitesse et la puissance de la technologie Thunderbolt, ainsi que de la combinaison des signaux vidéo et audio dans un seul câble à haut rendement.

Le TBOLTMM3MW prend en charge les appareils Thunderbolt 1 (10 Gb/s) et Thunderbolt 2 (20 Gb/s), et peut assurer la connexion des appareils compatibles dans le cadre d'une installation en série. En outre, avec sa capacité de transfert de données bidirectionnel et la prise en charge de l'alimentation (pour les périphériques avec alimentation par bus), ce câble Thunderbolt offre la performance nécessaire à des connexions optimales.

Ce câble haute qualité a été spécialement conçu pour fournir une solution fiable pour la connexion d'appareils jusqu'à 3 m de distance, offrant assez de longueur pour positionner les appareils compatibles selon vos besoins.

Bénéficie de notre garantie constructeur de 2 ans.

Certifications, rapports et compatibilité













Applications

• Connectez un boîtier de disque dur externe ou une matrice RAID compatible Thunderbolt



- Connectez deux ordinateurs Mac® compatibles Thunderbolt pour des transferts de fichiers en mode « Target Disk »
- Connectez un MacBook Pro® compatible Thunderbolt à un iMac® pour utiliser ce dernier comme écran pour le MacBook Pro

Spécifications techniques

- Compatible avec les spécifications Thunderbolt 1 et Thunderbolt 2
- Prend en charge l'alimentation par câble pour les périphériques Thunderbolt alimentés par bus
- Prise en charge du partage de fichier P2P à support natif lorsque cela est permis par le système d'exploitation

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Placage du connecteur	Nickel
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Performance		
	Type et débit	Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - Thunderbolt™ (20 broches)
	Connecteur B	1 - Thunderbolt™ (20 broches)
Alimentation		
	Power Delivery	10W
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Blanc
	Calibre du fil	34 AWG
	Longueur de câble	9.8 ft [3 m]



	Longueur du produit	9.8 ft [3.0 m]
	Largeur du produit	0.4 in [1.1 cm]
	Hauteur du produit	0.3 in [0.8 cm]
	Poids du produit	3.9 oz [110.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	8.9 in [22.5 cm]
	Package Width	4.9 in [12.5 cm]
	Package Height	0.7 in [18.0 mm]
	Poids brut	4.2 oz [120.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Câble Thunderbolt 3 m M/M - Blanc

^{*} L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis