

Câble Thunderbolt 3 m M/M - Blanc

N° de produit: TBOLTMM3MW



Ce câble Thunderbolt™ blanc de 3 m offre une solution fiable, haute qualité pour profiter de la vitesse et la puissance de la technologie Thunderbolt, ainsi que de la combinaison des signaux vidéo et audio dans un seul câble à haut rendement.

Le TBOLTMM3MW prend en charge les appareils Thunderbolt 1 (10 Gb/s) et Thunderbolt 2 (20 Gb/s), et peut assurer la connexion des appareils compatibles dans le cadre d'une installation en série. En outre, avec sa capacité de transfert de données bidirectionnel et la prise en charge de l'alimentation (pour les périphériques avec alimentation par bus), ce câble Thunderbolt offre la performance nécessaire à des connexions optimales.

Ce câble haute qualité a été spécialement conçu pour fournir une solution fiable pour la connexion d'appareils jusqu'à 3 m de distance, offrant assez de longueur pour positionner les appareils compatibles selon vos besoins.

Bénéficie de notre garantie constructeur de 2 ans.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Connectez un boîtier de disque dur externe ou une matrice RAID compatible Thunderbolt
- Connectez deux ordinateurs Mac® compatibles Thunderbolt pour des transferts de fichiers en mode « Target Disk »
- Connectez un MacBook Pro® compatible Thunderbolt à un iMac® pour utiliser ce dernier comme

écran pour le MacBook Pro

## Spécifications techniques

- Compatible avec les spécifications Thunderbolt 1 et Thunderbolt 2
- Prend en charge l'alimentation par câble pour les périphériques Thunderbolt alimentés par bus
- Prise en charge du partage de fichier P2P à support natif lorsque cela est permis par le système d'exploitation

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

---

### Performance

Type et débit	Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s
---------------	---------------------------

---

### Connecteur(s)

Connecteur A	Thunderbolt™ (20 broches)
Connecteur B	Thunderbolt™ (20 broches)

---

### Alimentation

Power Delivery	10W
----------------	-----

---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Calibre du fil	34 AWG
Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
Longueur du produit	9.8 ft [3.0 m]
Largeur du produit	0.4 in [11.0 mm]



Hauteur du produit	0.3 in [8.0 mm]
Poids du produit	3.9 oz [110.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.7 in [18.0 mm]
Poids brut	4.2 oz [120.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Câble Thunderbolt 3 m M/M - Blanc
-----------------------	-----------------------------------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

