

Câble Thunderbolt 50 cm - M/M

N° de produit: TBOLTMM50CM



Ce câble Thunderbolt™ blanc de 0,5 m offre une solution fiable, haute qualité pour profiter de la vitesse et la puissance de la technologie Thunderbolt, ainsi que de la combinaison des signaux vidéo et audio dans un seul câble à haut rendement.

Le TBOLTMM50CM prend en charge les appareils Thunderbolt 1 (10 Gb/s) et Thunderbolt 2 (20 Gb/s). En outre, avec sa capacité de transfert de données bidirectionnel et la prise en charge de l'alimentation (pour les périphériques avec alimentation par bus), ce câble offre la performance nécessaire à des connexions optimales.

Ce câble Thunderbolt plus court est idéal pour la connexion d'appareils se situant à proximité et offre une solution mobile qui en fait un accessoire adapté aux ordinateurs portables.

Avec sa conception recherchée et ses matériaux haute qualité, ce câble haute performance bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connectez un boîtier de disque dur externe ou une matrice RAID compatible Thunderbolt
- Connectez deux ordinateurs Mac® compatibles Thunderbolt pour des transferts de fichiers en mode « Target Disk »
- Connectez un MacBook Pro® compatible Thunderbolt à un iMac® pour utiliser ce dernier comme écran pour le MacBook Pro

Spécifications techniques

- Compatible avec les spécifications Thunderbolt 1 et Thunderbolt 2
- Prend en charge l'alimentation par câble pour les périphériques Thunderbolt alimentés par bus
- Prise en charge du partage de fichier P2P à support natif lorsque cela est permis par le système d'exploitation

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit	Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s
---------------	---------------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	Thunderbolt™ (20 broches)
Connecteur B	Thunderbolt™ (20 broches)

Alimentation

Power Delivery	10W
----------------	-----

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	34 AWG
Longueur de câble	19.7 in [50 cm]
Longueur du produit	19.7 in [50.0 cm]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 mm]



Hauteur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Poids du produit	0.8 oz [24.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]
Poids brut	1.1 oz [32.0 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Câble Thunderbolt 50 cm - M/M
-----------------------	-------------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

