

0.5m vit Thunderbolt-kabel - M/M

Produkt ID: TBOLTMM50CMW



Denna 0,5 m vita Thunderbolt™-kabel är en pålitlig lösning av hög kvalitet som utnyttjar snabbheten och styrkan i Thunderbolt-tekniken och kombinerar data och audio i en enda högpresterande kabel.

TBOLTMM50CMW stöder både Thunderbolt 1- (10 Gbps) och Thunderbolt 2- (20 Gbps) enheter. Denna kabel har dessutom dubbelriktad dataöverföring och stöd för strömöverföring (för bussdrivna enheter) och ger prestandan som behövs för optimala anslutningar.

Denna kortare Thunderbolt-kabel är perfekt för korta enhetsanslutningar och är en bärbar lösning som är perfekt för att ta med sig som tillbehör för en bärbar dator.

Denna högpresterande kabel är professionellt utformad och tillverkad av material av högsta kvalitet och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Ansluter ett Thunderbolt-utrustad externt kabinett eller RAID-array
- Anslut två Thunderbolt-kompatibla Mac®-datorer för filöverföring i Target Disk Mode
- Anslut en Thunderbolt-kompatibel MacBook Pro® till en iMac® och använd iMac-datorn som skärm för MacBook Pro

### Funktioner

- Kompatibel med specifikationerna för Thunderbolt 1 och Thunderbolt 2
- Med stöd för ström-över-kabel (PoC) för Thunderbolt-enheter
- Stöder native peer to peer fildelning om det stöds av operativsystemet

---

#### Hårdvara

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Garantipolicy    | 2 Years                          |
| Kontaktplätering | Nickel                           |
| Kabelmanteltyp   | PVC - Polyvinyl Chloride         |
| Kabelskärmning   | Aluminiummylarfolie med flätning |

---

#### Prestanda

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Typ och hastighet | Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s |
|-------------------|---------------------------|

---

#### Kontakt(er)

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Connector A | Thunderbolt™ (20-stifts) |
| Connector B | Thunderbolt™ (20-stifts) |

---

#### Ström

|                |     |
|----------------|-----|
| Power Delivery | 10W |
|----------------|-----|

---

#### Utseende

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Färg          | Vit               |
| Tråddimension | 34 AWG            |
| Kabellängd    | 19.7 in [50 cm]   |
| Produktlängd  | 19.7 in [50.0 cm] |
| Produktbredd  | 0.4 in [11.0 mm]  |
| Produkt höjd  | 0.3 in [8.0 mm]   |
| Produktvikt   | 0.8 oz [24.0 g]   |

---

#### Förpackning

|                   |   |
|-------------------|---|
| Förpackningsantal | 1 |
|-------------------|---|



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Package Length          | 6.9 in [17.6 cm] |
| Package Width           | 4.7 in [12.0 cm] |
| Package Height          | 0.5 in [12.0 mm] |
| Fraktvikt (förpackning) | 1.1 oz [32.0 g]  |

---

Vad det är i lådan

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Ingår i paketet | 50 cm vit Thunderbolt-kabel - M/M |
|-----------------|-----------------------------------|

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

