

Soporte de Montaje Articulado de Pared para Televisores - Soporte VESA de Pared -
Soporta TV Plano o Curvos de 65" o 45kg - Perfil Bajo Retraible - de Esquina

ID del Producto: TV-WALL-MOUNT-65FS



Este soporte de pared para TV VESA admite pantallas de TV de 26" a 65" y hasta 45 kg. Robusto marco de acero y aluminio para una instalación de TV duradera. El conjunto del brazo proporciona un movimiento suave y se retrae hacia la pared para configuraciones de bajo perfil. Además, el soporte de pared articulado para TV cuenta con una serie de ajustes para un ángulo de visión ideal y admite patrones VESA de 200x200 a 400 x400.

Monte de forma segura un televisor de pantalla plana o curva compatible o señalización digital para que lo vean visitantes, clientes y empleados. Este soporte de pared para televisor es ideal para vestíbulos, salas de juntas e instalaciones de fabricación.

El alcance lateral de 95,6 cm es ideal para el montaje en esquinas, y el brazo articulado se pliega sobre sí mismo, creando un perfil delgado desde la pared de sólo 10,5 cm para instalaciones de espacio limitado.

Monte el soporte de pared articulado para TV en un solo montante de madera o en un muro de hormigón utilizando la placa de montaje de estilo ojo de cerradura incluida para una instalación rápida y sin complicaciones. Además, los tornillos M4/5/6/8 de varias longitudes, las arandelas a juego y los espaciadores mejoran la compatibilidad de montaje del televisor.

Patrones de montaje VESA compatibles: 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300 y 400x400.

Personalice la experiencia de visualización y la comodidad con estas capacidades de ajuste. El soporte de TV puede girar +90/-90 grados en la placa de montaje del soporte de pared, así como en ambos puntos de pivote, mientras que el soporte vertical VESA puede inclinarse +15/-15 grados.

El conjunto del brazo se extiende hasta 56,2cm de la pared para adaptarse a diferentes posiciones de visualización, incluido el montaje en esquina. Gestión de cables incorporada y una cubierta de montaje

en pared para una instalación organizada y visualmente atractiva.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **SOPORTE DE PARED PREMIUM PARA TV DE 65"**: Soporte para televisores de hasta 65 pulgadas - Patrones VESA de 200x100 a 400x400 - Capacidad de peso máxima de 45 kg - Marco durable y resistente con acabado plateado - Para televisores de pantalla plana o curva
- **VERSÁTIL**: Cuenta con ajuste de torsión de inclinación y giro para un posicionamiento suave - Cuenta con giro de +/-90°, inclinación de +/-15° y brazos giratorios dobles - El soporte permite una distancia de 10,5cm de la pared y hasta 56cm
- **DISEÑO PENSADO**: Robusta construcción de acero y aluminio con cubiertas decorativas - Soporte de pared articulado para TV con nivel de burbuja integrado, plantilla de montaje y placa de pared con orificio de montaje para una instalación rápida
- **COMPATIBILIDAD**: Soporte de TV de un solo montante para TV Samsung, Sony entre otros - Compatible con la mayoría de los patrones VESA - Incluye accesorios de montaje en pared de madera y hormigón, espaciadores, herramientas y tornillos de varios tamaños
- **DISEÑO ESTÉTICAMENTE ATRACTIVO**: Construcción robusta de acero y aluminio con cubiertas decorativas para mantener un aspecto profesional - Solución de gestión de cables integrada ideal para aplicaciones de cara al cliente

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	Sí
Gestión de cables	Sí
Incluye Herramientas	Sí
Articulado	Sí
Número de pantallas	1

admitidas

Orientación	Horizontal
Opciones de Montaje	Montaje en pared
Minimum Profile from Wall	4.1 in [105 mm]
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	200x100 mm
	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm

Rendimiento

Especificaciones Generales	Distancia Mínima a la Pared: 10,5cm
	Distancia Máxima a la Pared: 56,2cm
Capacidad de Carga	99.2 lb [45 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	26in
Tamaño máximo de la pantalla	65"
Puede Acomodar Pantallas Curvas	Sí
Fits UltraWide Displays	Sí
Video Wall	No

Ajuste de la altura	No
Minimum Arm Extension	4.1 in [105 mm]
Extensión máxima del brazo	22.1 in [562 mm]
Inclinación	+ 15° / - 15°
Giro	180°
Rotación de la pantalla	+90° / - 90°

Características Físicas

Color	Negro y Plata
Material de Fabricación	Aluminio y Acero
Longitud del Producto	17.7 in [45.0 cm]
Ancho del Producto	19.7 in [50.0 cm]
Altura del Producto	4.1 in [10.5 cm]
Peso del Producto	17.1 lb [7.8 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	18.4 in [46.8 cm]
Ancho de la Caja	24.0 in [60.9 cm]
Altura de la Caja	5.9 in [15.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	21.3 lb [9.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conjunto de Soporte de TV de Montaje en Pared
	2 - Brackets Verticales
	1 - Llave Hexagonal de 6mm

- 2 - Tornillos para Bracket Vertical
- 8 - Anclajes para Hormigón
- 8 - Tornillos de Montaje en Pared
- 4 - Tornillos M4 x 12mm
- 4 - Tornillos M4 x 18mm
- 4 - Tornillos M5 x 12mm
- 4 - Tornillos M6 x 12mm
- 4 - Tornillos M6 x 18mm
- 4 - Tornillos M8 x 12mm
- 4 - Tornillos M8 x 18mm
- 4 - Arandelas Planas
- 1 - Plantilla de Montaje
- 1 - Manual del Usuario
- 4 - Tornillos M8 x 25mm

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

5 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.