

Support Mural TV Articulé - Support Mural VESA, Supporte les Téléviseurs de 26 à 65 pouces et 45kg - Accroche TV Murale Rétractable à Profil Bas - Fixation Murale TV d'Angle Ajustable - Support Télé Articulé

N° de produit: TV-WALL-MOUNT-65FS



Ce support mural VESA pour téléviseur prend en charge les écrans de 26 à 65 pouces et jusqu'à 45 kg. Cadre robuste en acier et en aluminium pour une installation TV durable. Le bras offre un mouvement fluide et se rétracte vers le mur pour les configurations à profil bas. En outre, le support mural articulé pour téléviseur offre un large éventail de réglages pour un angle de vision idéal et prend en charge les modèles VESA de 200 x 200 à 400 x 400.

Montez en toute sécurité un téléviseur à écran plat ou incurvé compatible ou un affichage numérique pour que les visiteurs, les clients et les employés puissent le voir. Ce support mural pour téléviseur est idéal pour les halls d'entrée, les salles de conférence et les usines de fabrication.

La portée latérale de 95,6 cm est idéale pour le montage en angle, et le bras articulé se replie sur lui-même, créant un profil mince à partir du mur de seulement 10,5 cm pour les installations dans des espaces limités.

Montez le support mural articulé pour téléviseur sur un simple montant en bois ou sur un mur en béton à l'aide de la plaque de montage avec une encoche en forme de trou de serrure incluse pour une installation rapide et sans problème. En outre, des vis M4/5/6/8 de différentes longueurs, des rondelles assorties et des entretoises améliorent la compatibilité de montage du téléviseur.

Modèles de montage VESA pris en charge : 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300 et 400x400.

Personnalisez l'expérience visuelle et le confort grâce à ces capacités de réglage. Le support TV peut pivoter de +90/-90 degrés au niveau de la plaque d'assemblage du support mural, ainsi qu'au niveau des deux points de pivot, tandis que le support vertical VESA peut être incliné de +15/-15 degrés.

Le bras s'étend jusqu'à 56,2 cm du mur pour s'adapter à différentes positions de visualisation, y compris en angle. La gestion des câbles intégrée et un couvercle de montage mural pour une installation organisée et visuellement attrayante.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **SUPPORT MURAL PREMIUM POUR TV 65"** : Le support articulé prend en charge les TV jusqu'à 65"; Modèles VESA 200x100 à 400x400; Capacité max de 45 kg; Cadre durable et robuste avec finition argentée; pour les téléviseurs à écran plat ou incurvé
- **POLYVALENT** : Le support est ajustable pour un positionnement facile; Permet une inclinaison de +/-15° et un pivotement de +/-90° grâce à des bras doublement pivotants; Offre une distance de 10,5cm du mur et jusqu'à 56cm seulement pour un profil bas
- **INSTALLATION FACILE** : Ce support mural pour TV est livré assemblé pour un déploiement rapide; Le support articulé comprend un niveau à bulle intégré, un gabarit de montage et une plaque murale avec fixation en trou de serrure pour une installation rapide
- **COMPATIBILITÉ** : Support à montant unique compatible Samsung/Sony/Hisense/TCL/LG/autres marques; Compatible avec la plupart des modèles VESA; Comprend matériel de montage pour bois/murs en béton/entretoises/outils de réglage/vis de différentes tailles
- **DESIGN ESTHÉTIQUE** : Construction en acier/aluminium avec couvercles pour un aspect professionnel; Solution de gestion des câbles intégrée pour les applications en contact avec la clientèle

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Oui
Gestion de câbles	Oui
Outils Inclus	Oui
Bras articulé	Oui

Nombre d'écrans pris en charge	1
Orientation	Horizontal
Options de fixation	Support mural
Minimum Profile from Wall	4.1 in [105 mm]
Trous de fixation VESA	200x100 mm
	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm

Performance

Spécifications générales	Distance minimale au mur : 10,5 cm
	Distance maximale au mur : 56,2 cm
Capacité de poids	99.2 lb [45 kg]
Taille minimale de l'écran	26in
Taille maximale de l'écran	65"
Convient aux Écrans Incurvés	Oui
Fits UltraWide Displays	Oui
Mur Vidéo	Non

Réglage de la hauteur	Non
Minimum Arm Extension	4.1 in [105 mm]
Extension maximale du bras	22.1 in [562 mm]
Inclinaison	+ 15° / - 15°
Panoramique	180°
Rotation de l'écran	+90° / - 90°

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir et argent
Construction Material	Aluminium et acier
Longueur du produit	17.7 in [45.0 cm]
Largeur du produit	19.7 in [50.0 cm]
Hauteur du produit	4.1 in [10.5 cm]
Poids du produit	17.1 lb [7.8 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	18.4 in [46.8 cm]
Largeur du Paquet	24.0 in [60.9 cm]
Hauteur du Paquet	5.9 in [15.0 cm]
Poids brut	21.3 lb [9.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Assemblage du support mural pour téléviseurs
	2 - Supports verticaux
	1 - Clé hexagonale 6 mm

2 - Vis de support vertical

8 - Vis d'ancrage à béton

8 - Vis de fixation murale

4 - Vis M4 x 12 mm

4 - Vis M4 x 18 mm

4 - Vis M5 x 12 mm

4 - Vis M6 x 12 mm

4 - Vis M6 x 18 mm

4 - Vis M8 x 12 mm

4 - Vis M8 x 18 mm

4 - Rondelles plates

1 - Modèle de montage

1 - Manuel d'utilisation

4 - Vis M8 x 25 mm

Informations de
garantie

Warranty

5 Ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis