

Supporto TV da Parete Articolato, Staffa VESA a Muro per TV da 26 a 65 pollici/45Kg, Braccio per TV 26-65" a Schermo Piatto o Curvo a Basso Profilo, Staffa TV a Muro Angolare/Regolabile/Retrattile

ID prodotto: TV-WALL-MOUNT-65FS



Questo supporto a parete per TV VESA supporta schermi da 26" a 65" e fino a 45 kg di peso. Robusto telaio in acciaio e alluminio per un'installazione TV di lunga durata. Il braccio garantisce un movimento fluido e si ritrae verso la parete per configurazioni a basso profilo. Inoltre, il braccio per TV articolato da parete è dotato di una serie di regolazioni per un angolo di visione ideale e supporta modelli VESA da 200x200 a 400x400.

Montate in modo sicuro un televisore a schermo piatto o curvo compatibile o un digital signage da esporre a visitatori, clienti e dipendenti. Questo supporto a parete per TV è ideale per lobby, sale riunioni e impianti di produzione.

La portata laterale di 95,6 cm è ideale per il montaggio ad angolo e il braccio snodato si ripiega su se stesso, creando un profilo sottile dalla parete di soli 10,5 cm per le installazioni in spazi limitati.

Montate il supporto a parete per TV articolato su un singolo montante in legno o su una parete di cemento utilizzando la piastra di montaggio con foro a chiave inclusa per un'installazione rapida e senza problemi. Inoltre, le viti M4/5/6/8 di varie lunghezze, le rondelle corrispondenti e i distanziali migliorano la compatibilità del montaggio del televisore.

Schemi di montaggio VESA supportati: 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300 e 400x400.

Personalizzate l'esperienza visiva e il comfort con queste possibilità di regolazione. Il supporto TV può ruotare di +90/-90 gradi sulla piastra di montaggio a parete e su entrambi i punti di rotazione, mentre la staffa verticale VESA può essere inclinata di +15/-15 gradi. Il braccio si estende fino a 56,2 cm dalla parete per adattarsi a diverse posizioni di visualizzazione, compreso il montaggio ad angolo. Gestione dei cavi integrata e rivestimento per il montaggio a parete per un'installazione organizzata e visivamente gradevole.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **SUPPORTO DA PARETE PREMIUM PER TV 65"**: La staffa TV articolata per montaggio a parete supporta TV fino a 65" - Schermi VESA da 200x100 a 400x400 - Portata massima 45 kg - Struttura resistente con finitura argentata - Per TV a schermo piatto o curvo
- **VERSATILE**: Il supporto a parete per TV angolare è dotato di regolazione della rotazione di +/-90° e inclinazione di +/-15° per un posizionamento agevole - Il supporto per TV a basso profilo consente una distanza dalla parete da 10,5cm fino a 56cm
- **DESIGN CURATO**: robusta struttura in acciaio e alluminio con rivestimenti decorativi per un aspetto professionale - Supporto a parete per TV dotato di livella a bolla d'aria integrata, schema di montaggio e piastra a parete con montaggio a chiave
- **COMPATIBILITÀ**: supporto per TV a asse singolo per televisori compatibili come Samsung, Sony, Hisense, TCL e LG - Compatibile con la maggior parte degli schemi VESA - Include hardware per il montaggio su pareti in legno o cemento
- **ESTETICA ORDINATA**: Robusta struttura in acciaio e alluminio con coperture decorative per mantenere un aspetto professionale - Soluzione di gestione dei cavi integrata ideale per applicazioni rivolte al cliente

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	Sì
Gestione cavi	Sì
Strumenti Inclusi	Sì
Articolazione	Sì
N. di display supportati	1

Orientamento	Horizontal
Opzioni di montaggio	Montaggio a parete
Minimum Profile from Wall	4.1 in [105 mm]
Modello(i) di fori VESA	200x100 mm
	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm

Prestazioni

Specifiche generali	Distanza minima dalla parete: 10,5 cm
	Distanza massima dalla parete: 56,2 cm
Capacità di carico	99.2 lb [45 kg]
Dimensioni minime display	26in
Dimensioni massime del display	65"
Adatto a Display Curvi	Sì
Fits UltraWide Displays	Sì
Video Wall	No
Regolazione dell'altezza	No
Minimum Arm Extension	4.1 in [105 mm]

Massima estensione del 22.1 in [562 mm]
braccio

Inclinazione + 15° / - 15°

Disposizione orizzontale 180°

Rotazione del display +90° / - 90°

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero e argento
Construction Material	Alluminio e acciaio
Lunghezza prodotto	17.7 in [45.0 cm]
Larghezza prodotto	19.7 in [50.0 cm]
Altezza prodotto	4.1 in [10.5 cm]
Peso prodotto	17.1 lb [7.8 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	18.4 in [46.8 cm]
Larghezza del Pacco	24.0 in [60.9 cm]
Altezza del Pacco	5.9 in [15.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	21.3 lb [9.7 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Supporto TV per montaggio a parete 2 - staffe verticali 1 - chiave a brugola da 6 mm 2 - Viti per staffa verticale
--------------------------	---

- 8 - Tasselli per calcestruzzo
- 8 - Viti per il montaggio a parete
- 4 - Viti M4 da 12 mm
- 4 - Viti M4 da 18 mm
- 4 - Viti M5 da 12 mm
- 4 - Viti M6 da 12 mm
- 4 - Viti M6 da 18 mm
- 4 - Viti M8 x 12 mm
- 4 - Viti M8 da 18 mm
- 4 - rondelle piatte
- 1 - Schema di montaggio
- 1 - Manuale utente
- 4 - Viti M8 x 25 mm

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

5 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

