

Draaibare TV Beugel voor 26" tot 65" (45kg) Flat of Curved TVs, VESA TV Muursteun, Inklapbaar/Kantelbaar, Low Profile TV Muurbeugel, Zwenkbare Premium TV Arm

Productcode: TV-WALL-MOUNT-65FS



Deze VESA TV Muurbeugel ondersteunt TV schermen van 26" tot 65" en tot 45kg. Robuust stalen en aluminium frame voor een duurzame TV-installatie. Het armgedeelte beweegt soepel en plooit naar de muur voor low-profile configuraties. Bovendien heeft de scharnierende TV-muurbeugel een reeks aanpassingsmogelijkheden voor een ideale kijkhoek en ondersteunt deze VESA-patronen van 200x200 tot 400 x400.

Bevestig veilig een flat of curved TV of digital signage scherm voor bezoekers, klanten en werknemers. Deze TV-muurbevestiging is ideaal voor lobby's, vergaderzalen en productieomgevingen.

Het lateraal bereik van 95,6 cm is ideaal voor hoekmontage, en de scharnierende arm plooit dicht tot slechts 10,5 cm van de muur voor installaties met beperkte ruimte.

Monteer de scharnierende TV arm aan een betonnen muur met behulp van de meegeleverde sleutelgatmontageplaat voor een snelle en eenvoudige installatie. M4/5/6/8-schroeven van verschillende lengtes, bijpassende sluitringen en spacers worden meegeleverd.

Ondersteunde VESA-montagepatronen: 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, and 400x400.

Personaliseer de kijkervaring en het comfort met verschillende instelmogelijkheden. De TV beugel kan ter hoogte van de muurbevestiging, alsook op beide scharnierpunten, +90/-90 graden draaien, terwijl de VESA bracket +15/-15 graden kan worden gekanteld. De arm kan ook tot 56,2 cm van de muur worden uitgeschoven zodat verschillende kijkposities mogelijk zijn, inclusief montage in een hoek. Ingebouwd kabelbeheer en een muurbevestigingskap zorgen voor een georganiseerde en visueel attractieve installatie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **PREMIUM 65" TV MUURBEUGEL:** Draaibare TV beugel ondersteunt TV's tot 65 inch; VESA patronen van 200x100 tot 400x400; Max draagvermogen 45kg; Duurzaam en robuust frame met zilveren afwerking; Voor TV's met plat of gebogen scherm
- **VEELZIJDIG:** TV muursteun met kantel & zwenk aanpassing voor een vlotte positionering, ook in een hoek; VESA muurbeugel met +/-90° zwenken, +/-15° kantelen, en dubbele zwenkarmen; Low-profile TV-beugel biedt wandafstand van 10,5 cm tot 56cm
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** De uitschuifbare TV-muurbeugel wordt gemonteerd geleverd voor een snelle installatie; Scharnierende TV arm met geïntegreerde waterpas, montagesjabloon en muurplaat met sleutelgat-montage (keyhole mounting)
- **COMPATIBILITEIT:** TV ophangbeugel compatibel met TV's van onder andere Samsung, Sony, Hisense, TCL en LG en meeste VESA-patronen; Incl. bevestigingsmateriaal voor houten/betonnen muren, spacers, afstelgereedschap en schroeven van verschillende grootte
- **ESTHETISCH DESIGN:** Robuuste staal- en aluminiumconstructie met decoratieve kappen voor een professionele afwerking; Ingebouwde oplossing voor kabelbeheer; Ideale oplossing voor applicaties waarbij een scherm naar de klant moet worden gedraaid

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Ja
Kabelbeheer	Ja
Inclusief Gereedschap	Ja
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1
Stand	Horizontaal

Montage-opties	Wandmonteerbaar
Minimum Profile from Wall	4.1 in [105 mm]
VESA gatenpatroon(/-patronen)	200x100 mm
	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm

Prestaties

Algemene specificaties	Minimale Afstand tot de Muur: 10.5cm
	Maximale Afstand tot de Muur: 56.2cm
Draagvermogen	99.2 lb [45 kg]
Minimale schermgrootte	26in
Maximale schermgrootte	65"
Past op curved scherm	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Video Wall	Nee
Hoogte verstelling	Nee
Minimum Arm Extension	4.1 in [105 mm]

Maximale armverlenging	22.1 in [562 mm]
Kantelen	+ 15° / - 15°
Pannen	180°
Schermmrotatie	+90° / - 90°

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & Zilver
Construction Material	Aluminium en staal
Lengte product	17.7 in [45.0 cm]
Breedte product	19.7 in [50.0 cm]
Hoogte product	4.1 in [10.5 cm]
Gewicht product	17.1 lb [7.8 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	18.4 in [46.8 cm]
Package Width	24.0 in [60.9 cm]
Package Height	5.9 in [15.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	21.3 lb [9.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - TV-muurbeugel
	2 - verticale steunen
	1 - 6 mm inbussleutel
	2 - Verticale beugelschroeven
	8 - Betonvijzen

8 - Schroeven voor wandmontage

4 - M4 x 12 mm schroeven

4 - M4 x 18 mm schroeven

4 - M5 x 12 mm schroeven

4 - M6 x 12 mm schroeven

4 - M6 x 18 mm schroeven

4 - M8 x 12 mm Schroeven

4 - M8 x 18 mm schroeven

4 - Platte onderleggringen

1 - montagesjabloon

1 - handleiding

4 - M8 x 25 mm schroeven

Garantiebepalinge
n

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.