

Hub Extensor USB - Cable USB 3.0 de 10m con Hub USB-A de 4 Puertos - Repetidor USB Activo Alimentado por el Bus - con Fuente de 20W - con Protección ESD Nivel 2

ID del Producto: U01043-USB-EXTENDER



El cable de extensión USB 3.0 de 10m con concentrador USB de 4 puertos y velocidades de transferencia de 5Gbps permite una conectividad multipuerto a distancias que superan las limitaciones estándar de distancia USB 3.0 y de fuente de alimentación. Conecte en cadena hasta dos cables de extensión activos USB para obtener un alcance máximo de 20m.

La electrónica activa permite que el concentrador USB-A funcione sin necesidad de alimentación externa, multiplicando las posibilidades de instalación y acelerando cualquier despliegue. Además, el adaptador de corriente continua de 5V4A admite periféricos USB que requieran alimentación adicional.

Controle varios periféricos USB en ubicaciones remotas (por ejemplo, cámaras web, monitorización remota de CCTV, impresoras remotas, unidades SSD, HDD, básculas, ratones, teclados y otros dispositivos) utilizando este cable de extensión USB de 4 puertos y 10m.

La retrocompatibilidad con USB 2.0 y 1.1 garantiza la funcionalidad con equipos de legado. El concentrador/cable cuenta con USB 3.0/3.2 Gen 1 con velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps y configuración plug and play (PnP) en cualquier sistema operativo, lo que permite una rápida implantación.

La protección ESD de nivel 2 (4kV por aire y 4kV por contacto) y el blindaje del cable mejoran la seguridad de los dispositivos USB y minimizan la EMI.

El Hub USB Extender está respaldado durante dos años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **EXTENSOR USB ACTIVO DE LARGO ALCANCE:** Hub 4x USB 3.0/3.2 Gen 1 (5 Gbps) con cable de extensión activo incorporado de 10m - Alimente el cable de extensión USB a través de la alimentación del bus o del adaptador de corriente (incluido)
- **SEÑAL ESTABLE:** El chip repetidor activo del hub y el cable de extensión mantienen la integridad de la señal - No es necesario un adaptador de corriente (5V/4A CC, 20W) en la mayoría de los escenarios - El adaptador de corriente permite hasta 1A por puerto
- **INSTALACIÓN FLEXIBLE:** La electrónica activa permite que el compacto cable alargador del hub USB de 4 puertos funcione a través de la alimentación del bus - Alcance un alcance máximo de 20m encadenando dos unidades
- **COMPATIBILIDAD:** El extensor USB admite wake-on-USB para despertar sistemas host mediante ratón o teclado USB - Retrocompatible con USB 2.0/1.1 - Sin controladores e independiente del sistema operativo - El hub extensor USB añade protección ESD de nivel 2
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para profesionales de la informática, este repetidor Hub USB está respaldado durante dos años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	4
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
ID del Conjunto de Chips	VIA Labs - VL817

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Longitud Máxima del Cable	393.7 in [10000 mm]

Conecotor(es)

Conecotor A	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
Conecotor B	4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - Conecotor de Alimentación Barril (Tamaño H, OD: 3,40, ID: 1,30)

Observaciones / Requisitos

Nota	La longitud máxima de cable recomendada para dispositivos USB 3.0 es de 3m
------	--

Indicadores

Indicadores LED	1 - Verde Sólido: Alimentación Externa , Apagado: Sin Alimentación Externa
-----------------	--

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.6 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	4.0 A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	H
Consumo de Energía	20 W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura de Almacenamiento -40°C to 55°C (-40°F to 131°F)

Humedad 30% - 70%

Características Físicas

Color	Silver & Black
Estilo de Conector	Recto
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	393.7 in [10000 mm]
Longitud del Producto	33.1 ft [10.1 m]
Ancho del Producto	1.6 in [4.0 cm]
Altura del Producto	0.7 in [1.8 cm]
Peso del Producto	3.5 oz [100.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.4 in [23.9 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	2.6 in [6.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.8 lb [0.8 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Activo USB con Hub USB
	1 - Adaptador de Alimentación
	1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

