

Cavo di Prolunga USB 3.0 da 10m con Hub di Estensione a 4 Porte USB-A, Cavo ripetitore USB attivo, Cavo Prolunga alimentato, alimentatore opzionale da 20 W incluso, protezione ESD

ID prodotto: U01043-USB-EXTENDER



Il cavo di estensione USB 3.0 a 4 porte da 10m consente la connettività multiporta a distanze che superano i limiti della distanza standard USB 3.0 e delle fonti di alimentazione. Consente di collegare a cascata due cavi di estensione attivi USB per una portata massima di 20 m.

La tecnologia elettronica attiva consente all'hub USB-A di funzionare senza alimentazione esterna, moltiplicando le possibilità di installazione e accelerando qualsiasi implementazione. Inoltre, l'alimentatore DC da 5V2A supporta le periferiche USB che richiedono un'alimentazione supplementare.

Controllate più periferiche USB in luoghi remoti (ad esempio webcam, monitoraggio remoto CCTV, stampanti remote, SSD, HDD, bilance, mouse, tastiere e altri dispositivi), utilizzando questo cavo prolunga USB a 4 porte da 10 metri.

La retrocompatibilità con USB 2.0 e 1.1 garantisce la funzionalità con le apparecchiature precedenti. L'hub/cavo è dotato di configurazione plug and play (PnP) su qualsiasi sistema operativo, consentendo una rapida installazione.

La protezione ESD di livello 2 (4kV in aria e 4kV a contatto) e la schermatura del cavo migliorano la sicurezza dei dispositivi USB e riducono al minimo le EMI.

L'hub extender USB è supportata per due anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita in più lingue 24/5.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **ESTENSORE USB ATTIVO A LUNGA DISTANZA:** Hub 4x USB 3.0/3.2 Gen 1 (5 Gbps) con cavo di estensione attivo da 10 m incorporato - Alimentazione del cavo di estensione USB tramite alimentazione bus o adattatore di alimentazione (incluso)
- **SEGNALE STABILE:** il chip booster attivo presente nell'hub USB a 4 porte e nel cavo di prolunga mantiene l'integrità del segnale per prestazioni ottimali - L'adattatore di alimentazione (5V/4A DC, 20W) opzionale fornisce un massimo di 1A per porta
- **INSTALLAZIONE FLESSIBILE:** l'elettronica attiva consente alla prolunga USB compatta a 4 porte di funzionare tramite alimentazione bus quando non sono disponibili prese di corrente. Consente di raggiungere un raggio di 20m collegando 2 unità a margherita
- **COMPATIBILITÀ:** l'estensore USB supporta il wake-on-USB per risvegliare i sistemi host da remoto - Compatibile con USB 1.1/1.0, senza driver e indipendente dal SO. Sicurezza ai dispositivi aggiuntiva grazie alla protezione ESD di livello 2
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questa hub USB per computer portatili è supportata per due anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	4
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
ID chipset	VIA Labs - VL817

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Lunghezza max cavo	393.7 in [10000 mm]

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
Connettore B	4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - Connettore di alimentazione a barilotto (Dimensione H, OD: 3,40, ID: 1,30)

Note/requisiti speciali

Nota	La lunghezza massima del cavo raccomandata per le periferiche USB 3.0 è di 3 m
------	--

Indicatori

Indicatori LED	1 - Verde fisso: Alimentazione esterna , Spento: Nessuna alimentazione esterna
----------------	--

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.6 A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	4.0 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	H
Consumo energetico	20 W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 55°C (-40°F to 131°F)

Umidità 30% - 70%

Caratteristiche fisiche

Colore	Silver & Black
Stile connettori	Dritto
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	393.7 in [10000 mm]
Lunghezza prodotto	33.1 ft [10.1 m]
Larghezza prodotto	1.6 in [4.0 cm]
Altezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
Peso prodotto	3.5 oz [100.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.4 in [23.9 cm]
Larghezza del Pacco	7.9 in [20.0 cm]
Altezza del Pacco	2.6 in [6.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 lb [0.8 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo attivo USB con hub USB
	1 - Adattatore di alimentazione
	1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

