

Cable USB Tipo C Activo de 3m - USB 3.2 10Gbps - Cable USB C Largo - Power Delivery PD de 60W - 8K 60Hz - DP 1.4 con Modo Alt HBR3/HDR10/MST/DSC 1.2/HDCP 2.2

ID del Producto: UCC-3M-10G-USB-CABLE



Conecte dispositivos USB de 10 Gbps de origen y periféricos utilizando este cable USB Tipo-C activo de 3 m (9,8 pies). Este cable es ideal para configuraciones que requieran compatibilidad total con USB-C y DP 1.4, como grandes pantallas UHD/videowalls y cámaras de salas de juntas/conferencias.

El cable USB-C a C permite una compatibilidad universal con dispositivos USB 3.2, USB 3.0 y USB-C. Un chipset activo integrado facilita la conectividad bidireccional para una configuración cómoda, y admite un rendimiento de hasta 10 Gbps sin necesidad de alimentación adicional ni amplificadores de señal.

El cable USB-C activo admite vídeo de hasta 8K 60Hz a través de DisplayPort 1.4 Alt Mode con HBR3, HDR10, MST, DSC 1.2 y HDCP 2.2. Es retrocompatibilidad con las resoluciones DP 1.3/1.2, incluyendo 4K 60Hz, 1440p y 1080p.

El largo cable USB-C activo admite un ancho de banda de datos de hasta 10 Gbps. Un chip certificado E-marker garantiza una entrega de alimentación constante de hasta 60 W. Acople y cargue un ordenador portátil USB-C, como Apple MacBook, Lenovo ThinkPad o Microsoft Surface utilizando una única conexión USB-C que se extiende más allá de la longitud de los cables pasivos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Permite la transmisión de vídeo USB-C y DP 8K en modo Alt a dispositivos periféricos situados a una distancia de hasta 3m
- Ideal para estaciones de trabajo más grandes, pantallas UHD y salas de juntas/conferencias

Características

- **CABLE USB-C ACTIVO:** El cable USB-C activo de 3m admite datos bidireccionales a 10 Gbps, vídeo 8K y PD de 60W más allá de la longitud de los cables pasivos - Ideal para monitores y dispositivos USB-C y conectividad en grandes espacios de trabajo
- **USB-C A LARGA DISTANCIA:** El chipset de retemporizador activo integrado mantiene la integridad de la señal a distancias de hasta 3m para un rendimiento sin interrupciones - Chip E-marker certificado para la salida Power Delivery a dispositivos USB-C
- **USB-C CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS:** Admite hasta 10Gbps, 8K 60Hz, 4K 60/120/144Hz, 1440p, Modo Alt DP 1.4 240Hz y PD 3.0 - Compatibilidad universal con USB-C - Retrocompatible con DP 1.2 - Acople y cargue un portátil USB-C a través de una sola conexión
- **DURABILIDAD Y CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN:** Cubierta exterior de PVC flexible que mejora la durabilidad - Blindaje de aluminio-mylar y conector con carcasa metálica para protección EMI - Conectores niquelados clasificados para más de 10.000 ciclos de inserción
- **RENDIMIENTO:** USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - 8K 60Hz, 4K 60/120/144Hz, 1440p 240Hz con DSC - DP 1.4 Alt Mode con HBR3/HDR10/MST/DSC 1.2/HDCP 2.2 - PD 3.0 60W - 3m - Negro - 29AWG - 6,2mm - Compatible con portátiles USB-C y iPhone 15 / 15 Pro

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

ID del Conjunto de Chips	Analogix ANX7411 Analogix ANX7451
<hr/>	
Rendimiento	
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
Resolución Digital Máxima	8K 60Hz
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Protocolos Admitidos	USB 3.2 USB 3.1 USB 3.0 DP Alt Mode 1.4
<hr/>	
Conector(es)	
Conecotor A	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)
Conecotor B	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)
<hr/>	
Software	
Compatibilidad OS	No Requiere Controladores ni Software
<hr/>	
Observaciones / Requisitos	
Nota	USB de 10Gbps también se conoce como USB SuperSpeed de 10Gbps, USB 3.2 Gen 2, USB 3.1 Gen 2 y USB 3.1.
<hr/>	
Requisitos de Energía	
Power Delivery	60W
<hr/>	
Requisitos Ambientales	
Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 114°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad HR 10% a 85% (sin condensación)

Características
Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	29 AWG
Tipo de Gabinete	ABS
Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
Cable OD	0.2 in [6.2 mm]
Longitud del Producto	9.8 ft [3.0 m]
Ancho del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.0 cm]
Peso del Producto	6.8 oz [194.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.8 in [14.8 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [4.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.0 oz [198.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable USB-C

Información Acerca
de la Garantía

Warranty 2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.