

Câble USB-C Actif de 3m, USB 10Gbps, 60W (3A) Power Delivery, 8K 60Hz/4K 144Hz
DP Alt Mode, Long Cordon USB C - Compatible Thunderbolt

Nº de produit: UCC-3M-10G-USB-CABLE



Connectez des périphériques sources et périphériques USB à 10 Gbps à l'aide de ce câble USB Type-C actif de 3 m. Ce câble est idéal pour les configurations nécessitant un support complet de l'USB-C et du DP 1.4, comme les grands écrans UHD/vidéo murs, et les caméras de salle de conférence/salle de réunion.

Le câble USB-C vers C permet une compatibilité universelle avec les appareils USB 3.2, USB 3.0 et USB-C. Un chipset actif intégré facilite la connectivité bidirectionnelle pour une configuration pratique et prend en charge un débit allant jusqu'à 10 Gbps sans alimentation ou amplificateurs de signal supplémentaires.

Le câble USB-C actif prend en charge jusqu'à 8K à 60 Hz ou 4K à 144 Hz via le mode Alt DisplayPort 1.4 avec HBR3, HDR10, MST, DSC 1.2, et HDCP 2.2. Il est rétrocompatible avec les résolutions DP 1.3/1.2, y compris 4K à 60 Hz, 1440p et 1080p.

Le long câble USB-C actif prend en charge une bande passante de données allant jusqu'à 10 Gbps. Une puce E-marker certifiée garantit une Power Delivery cohérente allant jusqu'à 60W. Dock et chargez un ordinateur portable USB-C, tel qu'un Apple MacBook, un Lenovo ThinkPad ou un Microsoft Surface, en utilisant une seule connexion USB-C qui dépasse la longueur des câbles passifs.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Permettre une vidéo USB-C et 8K DP Alt Mode complète vers des périphériques situés jusqu'à 3 m de distance
- Idéal pour les grandes stations de travail, les écrans UHD et les salles de conférence

Spécifications techniques

- **CÂBLE USB-C ACTIF** : Le câble USB-C prend en charge données bidirectionnelles à 10 Gbps/8K/Power Delivery 60 W au-delà de la longueur des câbles passifs; Idéal pour les appareils USB-C/caméras de salle de conférence/connectivité dans les grands espaces
- **USB-C SUR DE LONGUES DISTANCES** : Le chipset de temporisation active intégré maintient l'intégrité du signal jusqu'à 3m pour une performance vidéo transparente et des taux de transfert optimaux; Puce E-marker certifiée pour la sortie PD vers USB-C
- **USB-C COMPLET** : Prend en charge jusqu'à 10 Gbps, 8K60Hz, 4K60/120/144Hz, 1440p 240Hz DP 1.4 Alt Mode, et PD 3.0; Compatibilité universelle USB-C; Rétrocompatibilité avec DP 1.2; connectez et chargez un ordinateur portable USB-C via une seule connexion
- **DURABILITÉ ET QUALITÉ DE CONSTRUCTION** : La gaine en PVC flexible améliore la durabilité et protège; Écran en aluminium-mylar avec boîtier de connecteur métallique pour une protection contre les EMI; Connecteurs pour plus de 10 000 cycles d'insertion
- **PERFORMANCE** : USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps); 8K60Hz, 4K60/120/144Hz, 1440p 240Hz avec DSC; DP 1.4 Alt Mode avec/HBR3/HDR10/MST/DSC 1.2/HDCP 2.2; 60W PD 3.0; 3m; Noir; 29AWG; 6.2mm O.D.; Compatible avec les PC USB-C, les appareils mobiles, et l'iPhone 15/15 Pro

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Active or Passive Adapter Actif

Placage du connecteur Nickel

Type de gaine de câble PVC

Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

ID du chipset	Analogix ANX7411
	Analogix ANX7451
<hr/>	
Performance	
Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Résolutions numériques max.	8K 60Hz
Type et débit	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Protocoles pris en charge	USB 3.2 USB 3.1 USB 3.0 DP Alt Mode 1.4
<hr/>	
Connecteur(s)	
Connecteur A	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)
Connecteur B	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)
<hr/>	
Logiciel	
Compatibilité système d'exploitation	Aucun pilote ou logiciel requis
<hr/>	
Notes spéciales / Configuration	
Remarque	L'USB 10Gbps est également connu sous le nom de SuperSpeed USB 10Gbps, USB 3.2 Gen 2, USB 3.1 Gen 2 et USB 3.1.
<hr/>	
Alimentation	
Power Delivery	60W
<hr/>	
Conditions environnementales	
Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 114°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité 10% à 85% HR (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	29 AWG
Type de boîtier	ABS
Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
Dia. ext. du câble	0.2 in [6.2 mm]
Longueur du produit	9.8 ft [3.0 m]
Largeur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.0 cm]
Poids du produit	6.8 oz [194.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.8 in [14.8 cm]
Largeur du Colis	7.8 in [19.8 cm]
Hauteur du Paquet	1.6 in [4.1 cm]
Poids brut	7.0 oz [198.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble USB-C
-----------------------	-----------------

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis