

Cavo USB-C Attivo da 3 m, USB 10Gbps, Power Delivery 60W (3A), DP Alt Mode 8K 60Hz / 4K 144Hz, Cavo USB Tipo-C Lungo Compatibile Thunderbolt

ID prodotto: UCC-3M-10G-USB-CABLE



Collega la sorgente USB 10Gbps e i dispositivi periferici utilizzando questo cavo USB Type-C attivo da 3m. Questo cavo è ideale per le configurazioni che richiedono il supporto completo di USB-C e DP 1.4, come i grandi schermi UHD/video wall e le telecamere di sale riunioni/conferenze.

Il cavo USB attivo da USB-C a USB-C consente la compatibilità universale con i dispositivi USB 3.2, USB 3.0 e USB-C. Un chipset attivo integrato facilita la connettività bidirezionale per una comoda configurazione e supporta un throughput fino a 10 Gbps senza alimentazione aggiuntiva o booster del segnale.

Il cavo USB-C attivo supporta video fino a 8K 60Hz or 4K 144Hz su DisplayPort 1.4 Alt Mode con HBR3, HDR10, MST, DSC 1.2 e HDCP 2.2. È retrocompatibile con le risoluzioni DP 1.3/1.2, tra cui 4K 60Hz, 1440p e 1080p.

Il lungo cavo USB-C attivo supporta una larghezza di banda dati fino a 10 Gbps. Un chip E-marker certificato assicura un'erogazione di potenza costante fino a 60 W. Collega e ricarica un computer portatile USB-C come Apple MacBook, Lenovo ThinkPad o Microsoft Surface, utilizzando un'unica connessione USB-C che si estende oltre la lunghezza dei cavi passivi.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Abilita il video in modalità Alt di USB-C e DP 8K su dispositivi periferici fino a 3 metri di distanza
- Ideale per le postazioni di lavoro più grandi, gli schermi UHD e le sale riunioni/conferenze

Caratteristiche

- CAVO USB-C ATTIVO: il cavo USB-C attivo da 3m supporta la trasmissione bidirezionale di dati a 10 Gbps, video 8K e 60W PD oltre la lunghezza dei cavi passivi. Ideale per monitor e dispositivi USB-C, telecamere per sale riunioni e connettività in spazi ampi
- USB-C SU DISTANZE LUNGHE: il chipset attivo integrato mantiene l'integrità del segnale a distanze fino a 3m, per prestazioni video ininterrotte e velocità di trasferimento ottimali. Chip e-marker certificato per l'uscita Power Delivery su dispositivi USB-C
- USB-C COMPLETA: supporta fino a 10 Gbps, 8K 60Hz, 4K 60/120/144Hz, 1440p 240Hz DP 1.4 Alt Mode e Power Delivery 3.0. Compatibilità universale con USB-C. Retrocompatibilità con DP 1.2. Collega e ricarica un portatile USB-C su una singola connessione
- DUREVOLEZZA E QUALITÀ: il rivestimento esterno in PVC flessibile protegge dall'usura. Schermatura in alluminio-myler con alloggiamento del connettore in metallo per una maggiore protezione EMI. Connettori nichelati resistono a 10.000 cicli di inserimento
- PRESTAZIONI: USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - 8K 60Hz, 4K 60/120/144Hz, 1440p 240Hz w/DSC - DP 1.4 Alt Mode w/HBR3/HDR10/MST/DSC 1.2/HDCP 2.2 - 60W PD 3.0 - 3m - Nero - 29AWG - Ø: 6,2mm - Compatibile con laptop USB-C, dispositivi mobili e iPhone 15/15 Pro

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
ID chipset	Analogix ANX7411

Analogix ANX7451

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Risoluzioni digitali massime	8K 60Hz
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Protocolli supportati	USB 3.2
	USB 3.1
	USB 3.0
	DP Alt Mode 1.4

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)
Connettore B	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Nessun driver o software necessario
-------------------------------------	-------------------------------------

Note/requisiti speciali

Nota	L'USB 10Gbps è noto anche come SuperSpeed USB 10Gbps, USB 3.2 Gen 2, USB 3.1 Gen 2 e USB 3.1
------	--

Alimentazione

Power Delivery	60W
----------------	-----

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 114°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	10% - 85% RH (Senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	29 AWG
Tipo enclosure	ABS
Lunghezza del cavo	9.8 ft [3 m]
OD cavo	0.2 in [6.2 mm]
Lunghezza prodotto	9.8 ft [3.0 m]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.0 cm]
Peso prodotto	6.8 oz [194.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.8 in [14.8 cm]
Larghezza del Pacco	7.8 in [19.8 cm]
Altezza del Pacco	1.6 in [4.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	7.0 oz [198.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo USB-C
--------------------------	----------------

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

