

3m Actieve USB-C Kabel, USB 10Gbps, 60W (3A) Power Delivery, 8K 60Hz / 4K 144Hz DP Alt Mode, Lange USB Type C Kabel - Thunderbolt Compatibel

Productcode: UCC-3M-10G-USB-CABLE



Sluit elke USB 10Gbps bron aan op randapparatuur met deze 3m lange actieve USB Type-C kabel. Deze kabel is ideaal voor opstellingen die volledige USB-C en DP 1.4 ondersteuning vereisen, zoals grote UHD schermen/videowalls en camera's in een boardroom/vergaderzaal.

De USB-C naar C kabel biedt universele compatibiliteit met USB 3.2, USB 3.0 en USB-C apparatuur. De geïntegreerde actieve chipset biedt bidirectionele connectiviteit voor een eenvoudige installatie en ondersteunt tot 10 Gbps throughput zonder extra voeding of signaalversterkers.

De Actieve USB-C kabel ondersteunt tot 8K 60Hz of 4K 144Hz video over DisplayPort 1.4 Alt Mode met HBR3, HDR10, MST, DSC 1.2 en HDCP 2.2. De kabel is backwards compatible met DP 1.3/1.2 resoluties, inclusief 4K 60Hz, 1440p en 1080p.

De lange Active USB-C kabel ondersteunt een data bandbreedte tot 10 Gbps. Een gecertificeerde E-marker chip garandeert een consistente Power Delivery tot 60W. Dock en laad een USB-C laptop, zoals Apple MacBook, Lenovo ThinkPad of Microsoft Surface op via één USB-C aansluiting met een grotere lengte dan passieve kabels.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Volledige USB-C en 8K DP Alt Mode-video ondersteuning met randapparatuur tot op 3m afstand
- Ideaal voor grotere werkplekken, UHD-schermen en boardrooms/vergaderzalen

Eigenschappen

- **ACTIEVE USB-C KABEL:** 3m Actieve USB-C kabel met bidirectionele 10Gbps data, 8K video en 60W Power Delivery op grotere afstanden dan passieve kabels; Ideaal voor USB-C monitors en apparatuur, camera's in vergaderzalen en connectiviteit in grote werkruimten
- **USB-C OVER GROTERE AFSTANDEN:** Geïntegreerde actieve re-timer chipset garandeert signaalintegriteit tot 3m voor uitstekende videoprestaties en optimale transfersnelheden; Gecertificeerde E-marker chip voor Power Delivery output naar USB-C apparaten
- **VOLLEDIGE USB-C ONDERSTEUNING:** Tot 10 Gbps, 8K 60Hz, 4K 60/120/144Hz, 1440p 240Hz DP 1.4 Alt Mode, en Power Delivery 3.0; Universele compatibiliteit met USB-C; Backwards compatible met/DP 1.2; Een USB-C laptop docken en opladen via één aansluiting
- **DUURZAAMHEID EN KWALITEIT:** Flexibele PVC buitenmantel verbetert duurzaamheid en voorkomt slijtage; Aluminium-mylar afscherming met metalen connectorbehuizing voor betere EMI-bescherming; Vernikkelde connectors geschikt voor meer dan 10.000 inserties
- **SPECS:** USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps); 8K 60Hz, 4K 60/120/144Hz, 1440p 240Hz met DSC; DP 1.4 Alt Mode met HBR3/HDR10/MST/DSC 1.2/ HDCP 2.2; 60W PD 3.0; Lengte: 3m; Zwart; 29AWG; 6.2mm B.D.; Compatibel met USB-C laptops, mobiele apparatuur, iPhone 15 / 15 Pro

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Actief
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Chipsetcode	Analogix ANX7411

Analogix ANX7451

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
Maximale digitale resoluties	8K 60Hz
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Ondersteunde protocollen	USB 3.2 USB 3.1 USB 3.0 DP Alt Mode 1.4

Connector(en)

Connector A	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)
Connector B	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)

Software

Besturingssystemen	Geen software of drivers nodig
--------------------	--------------------------------

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	USB 10Gbps is ook bekend als SuperSpeed USB 10Gbps, USB 3.2 Gen 2, USB 3.1 Gen 2, en USB 3.1.
---------	---

Voeding

Power Delivery	60W
----------------	-----

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 114°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	10% to 85% RH (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	29 AWG
Type behuizing	ABS
Kabellengte	9.8 ft [3 m]
Buitendiameter kabel	0.2 in [6.2 mm]
Lengte product	9.8 ft [3.0 m]
Breedte product	0.6 in [1.5 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
Gewicht product	6.8 oz [194.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.8 in [14.8 cm]
Breedte Verpakking	7.8 in [19.8 cm]
Hoogte Verpakking	1.6 in [4.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.0 oz [198.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - usb-c kabel
-------------	-----------------

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.