

Box esterno USB 2.0 per disco rigido SSD/SATA/IDE da 2,5" con assemblaggio senza attrezzi

ID prodotto: UNI2510U2V



L'enclosure per HDD 2,5" UNI2510U2V rappresenta una soluzione di archiviazione dati versatile che consente di convertire un'unità a stato solido (SSD) o un hard disk (HDD) SATA o IDE da 2,5" in un disco rigido esterno connesso tramite USB 2.0: una soluzione conveniente per una serie di utilizzi, tra cui il backup dei dati, l'archiviazione di immagini digitali, file multimediali, o per utilizzare più efficacemente un disco ormai "datato" (IDE). È possibile utilizzare unità con capacità elevate (testate fino a 1 TB) per migliorare notevolmente le capacità di archiviazione e backup del computer. L'enclosure per disco rigido esterno presenta un design pronto all'uso, che elimina il tempo (e gli strumenti) tipicamente richiesti per l'installazione o la sostituzione di un disco rigido in una enclosure esterna. L'enclosure dotata di USB offre anche la funzione "One Touch Backup", con cui è possibile automatizzare i processi di backup, azionabili tramite pulsante, anziché dover trasferire manualmente le cartelle e i file dal computer host all'HDD esterno. L'enclosure per disco rigido USB IDE/SATA UNIV2510U2V comprende un cavo Y USB, con cui l'alimentazione esterna tramite adattatore non è più necessaria, grazie alla connessione (di entrambi i connettori USB) al computer host alimentato.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Per trasformare un disco rigido IDE (PATA) o SATA inutilizzato in un'unità di archiviazione esterna aggiuntiva
- Per i tecnici che lavorano con diversi dischi e necessitano di accedere a diverse unità
- Per creare una soluzione di archiviazione esterna rapida e portatile per laptop, netbook e computer desktop
- Per aggiungere capacità di archiviazione a qualsiasi sistema dotato di USB
- Per eseguire il backup dei dati su un dispositivo esterno, per l'archiviazione o per liberare spazio

## Caratteristiche

- Supporta dischi SATA o IDE (PATA)
- Design per assemblaggio senza viti/attrezzi
- Indicatore di batteria/attività LED
- Alimentato direttamente dalle porte USB
- Supporta il software One Touch Backup
- Interfaccia host conforme a USB 2.0 a elevata velocità, con supporto per velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
- Compatibile con dischi rigidi SATA revisione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) e IDE 66/100 Mbps
- Supporta dischi rigidi (HDD) con fattori di forma 2,5" e unità a stato solido (SSD) con spessore fino a 9,5 mm
- Compatibile con funzione plug-and-play

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Interfaccia	USB 2.0
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in
Tipo unità	SATA & IDE

	Installazione unità	Fisso
	ID chipset	JMicron - JM20337
<hr/>		
Prestazioni		
	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	Supporto UASP	No
	RAID	No
	Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 1 TB 5400 RPM
<hr/>		
Connettore/i		
	Connettori unità	1 - IDE (44 Pin, EIDE/PATA, 2,5" HDD) 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
	Connettori host	1 - USB mini-B (5 pin)
<hr/>		
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Blu (Fisso - Alimentazione, Lampeggiante - Attività)
<hr/>		
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	0~90% RH
<hr/>		
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero e argento
	Tipo enclosure	Alluminio e plastica
	Lunghezza prodotto	5.2 in [13.3 cm]

Larghezza prodotto	3.1 in [7.8 cm]
Altezza prodotto	0.7 in [1.9 cm]
Peso prodotto	4.6 oz [130 g]

---

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	6.8 in [17.3 cm]
Larghezza del Pacco	1.7 in [42 mm]
Altezza del Pacco	5.2 in [13.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	8.8 oz [250 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Enclosure per HDD 2,5"
	1 - Cavo Y USB mini B
	1 - Disco driver
	1 - Manuale

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.