


2,5 inch USB 2.0 naar IDE SATA Externe Harde Schijf Behuizing Kliksysteem

Productcode: UNI2510U2V



De UNI2510U2V 2,5 inch schijfbehuizing biedt veelzijdige gegevensopslag, waarmee u een 2,5 inch SATA of IDE harde schijf (HDD) of solid state drive (SSD) om kunt zetten in een externe harde schijf via USB 2.0 - een kosteneffectieve oplossing voor een verscheidenheid van toepassingen, waaronder back-up van gegevens, digitale beeldopslag, multimedia-opslag of gewoon om een "verouderde" harde schijf (IDE) nog nuttig te kunnen gebruiken. Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest tot 1 TB) worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren. De externe schijfbehuizing is uitgevoerd met een kliksysteem dat u de tijd (en het gereedschap) bespaart die normaal gesproken nodig zou zijn voor het installeren of vervangen van een harde schijf in een externe behuizing. Deze via USB aangesloten behuizing biedt ook "Back-up per Knopdruk"-functionaliteit, waarmee u automatisch back-ups kunt maken met een enkele druk op een knop, in plaats van handmatig mappen en bestanden van de computer naar de externe harde schijf te moeten slepen. De UNIV2510U2V USB IDE/SATA-schijfbehuizing wordt geleverd met een USB Y-kabel, zodat er als beide USB-connectoren zijn aangesloten op de computer geen externe voedingsadapter nodig is voor de externe schijf.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Neem een ongebruikte IDE(PATA)- of SATA-schijf weer in gebruik voor extra externe opslagruimte
- Technici die toegang nodig hebben tot een verscheidenheid aan verschillende schijven
- Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc's
- Extra opslagruimte voor vrijwel elk systeem voorzien van USB
- Maak een back-up van uw gegevens op een extern opslagapparaat ter archivering of vrijmaken van ruimte

Eigenschappen

- Ondersteunt ofwel SATA- als IDE(PATA)-schijven
- Kliksysteem voor de montage
- LED-indicator voor voeding / activiteit
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort(en)
- Ondersteuning voor back-up per knopdruk
- High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Compatibel met SATA versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s) als IDE (66/100 MB/s) schijven
- Ondersteunt harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch en een hoogte tot 9,5 mm
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 2.0
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA & IDE
Schijfinstallatie	Vast

Chipsetcode	JMicron - JM20337	
Prestaties		
	Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	UASP ondersteuning	Nee
	RAID	Nee
	Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 1 TB of minder
Connector(en)		
	Schijfaansluitingen	1 - IDE (44-polig, EIDE/PATA, 2,5 inch HDD)
		1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
	Hostaansluitingen	1 - USB Mini-B (5-polig)
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Blauw (continu - power, knipperend - activiteit)
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart & Zilver
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
	Lengte product	5.2 in [13.3 cm]
	Breedte product	3.1 in [7.8 cm]
	Hoogte product	0.7 in [1.9 cm]

	Gewicht product	4.6 oz [130 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	6.8 in [17.3 cm]
	Package Width	1.7 in [42 mm]
	Package Height	5.2 in [13.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	8.8 oz [250 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 2,5 inch Harde Schijf Behuizing
		1 - USB mini-B Y-adapter
		1 - Driver-CD
		1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.