Box Esterno Universale per disco rigido SATA III da 2,5" USB 3.0 - Case SSD/HDD portabile SATA 6 Gbps - supporto UASP

ID prodotto: UNI251BMU33

Il box esterno universale per dischi da 2,5" UNI251BMU33 consente di trasformare un disco rigido (HDD) o un'unità a stato solido (SSD) SATA o IDE da 2,5" in una soluzione di archiviazione USB 3.0 portatile.

Questo versatile box esterno offre una soluzione semplice per il riutilizzo di HDD e SSD da 2,5" inutilizzati come una pratica soluzione di archiviazione esterna. Poiché il box esterno supporta dischi IDE o SATA di vecchia generazione, è possibile essere certi che si avrà a disposizione l'opzione corretta quando è necessario cambiare disco senza preoccuparsi della compatibilità.

Per utilizzare al meglio i dischi SATA III e garantire le massime prestazioni e velocità, UNI251BMU33 è stato ottimizzato con il supporto di UASP. Se abbinato a un controller host dotato di UASP, il box esterno offre velocità di trasferimento fino al 70% più veloci del normale USB 3.0. Per maggiori informazioni consultare i risultati dei nostri test su UASP riportati di seguito.

Ideale per trasportare il disco esterno insieme al laptop, UNI251BMU33 è alimentato tramite USB quindi non sarà necessario portare con sè un adattatore di alimentazione esterno. Inoltre, il box esterno presenta un design compatto che lo rende la soluzione ideale per coloro che utilizzano laptop e desktop in viaggio e desiderano aggiungere l'archiviazione al computer senza occupare troppo spazio.

UASP è supportato da Windows 8, Mac OSX (10.8 o superiore) e Linux. Nei test UASP presenta prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del processore necessarie.

I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, un box esterno StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Per trasformare un disco rigido IDE (PATA) o SATA inutilizzato in un'unità di archiviazione esterna aggiuntiva

• Consente di accedere una serie di dischi diversi

• Consente di riutilizzare i dischi SATA o IDE come disco rigido esterno

• Consente di espandere esternamente le capacità di archiviazione del computer laptop o Ultrabook™ portatile

Caratteristiche

• Ampia compatibilità delle unità grazie al supporto di HDD/SSD IDE e SATA da 2,5"

• Prestazioni ottimali grazie al supporto di SATA III e UASP

• Massima portabilità grazie al design compatto che non richiede alcun adattatore di alimentazione

• Supporta dischi IDE e SATA con fattore di forma da 2,5"

• Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

• Compatibile con dischi rigidi PATA/IDE (66/100/133 Mbps)

• Alimentazione USB

• Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)

• Installazione Plug-and-Play

Hardware

	Norme di garanzia	2 Years
	Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
	Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
	Numero di unità	1
	Dimensioni unità	2.5in
	Tipo unità	SATA & IDE
	Installazione unità	Fisso
	Numero alloggiamenti da 2,5"	1
	ID chipset	JMicron - JMS330
		JMicron - JMB565
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	Supporto UASP	Sì
	Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
	Moltiplicatore di porte	No
	RAID	No
	Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi da 7200 RPM fino a 2 TB
	Funzionalità hot swap	No
Connettore/i		
	Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
		1 - IDE (44 Pin, EIDE/PATA, 2,5" HDD)
	Connettori host	1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed)
Software		

	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Alimentazione/attività unità
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	0% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Alluminio
	Altezza max unità	0.4 in [9.5 mm]
	Lunghezza prodotto	4.9 in [12.5 cm]
	Larghezza prodotto	3.1 in [8.0 cm]
	Altezza prodotto	0.7 in [1.7 cm]
	Peso prodotto	4.6 oz [130.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	6.4 in [16.2 cm]
	Package Width	5.1 in [13.0 cm]
	Package Height	1.3 in [3.2 cm]
	Peso spedizione (confezione)	7.8 oz [220.0 g]

Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Box esterno disco rigido SATA/IDE 2,5'' USB 3.0
		1 - Cavo USB 3.0 Type-A a Micro-B
		4 - Viti di installazione
		1 - Cacciavite
		1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.