

Box Esterno Universale per disco rigido SATA III da 2,5" USB 3.0 - Case SSD/HDD portatile SATA 6 Gbps - supporto UASP

ID prodotto: UNI251BMU33



Il box esterno universale per dischi da 2,5" UNI251BMU33 consente di trasformare un disco rigido (HDD) o un'unità a stato solido (SSD) SATA o IDE da 2,5" in una soluzione di archiviazione USB 3.0 portatile.

Questo versatile box esterno offre una soluzione semplice per il riutilizzo di HDD e SSD da 2,5" inutilizzati come una pratica soluzione di archiviazione esterna. Poiché il box esterno supporta dischi IDE o SATA di vecchia generazione, è possibile essere certi che si avrà a disposizione l'opzione corretta quando è necessario cambiare disco senza preoccuparsi della compatibilità.

Per utilizzare al meglio i dischi SATA III e garantire le massime prestazioni e velocità, UNI251BMU33 è stato ottimizzato con il supporto di UASP. Se abbinato a un controller host dotato di UASP, il box esterno offre velocità di trasferimento fino al 70% più veloci del normale USB 3.0. Per maggiori informazioni consultare i risultati dei nostri test su UASP riportati di seguito.

Ideale per trasportare il disco esterno insieme al laptop, UNI251BMU33 è alimentato tramite USB quindi non sarà necessario portare con sé un adattatore di alimentazione esterno. Inoltre, il box esterno presenta un design compatto che lo rende la soluzione ideale per coloro che utilizzano laptop e desktop in viaggio e desiderano aggiungere l'archiviazione al computer senza occupare troppo spazio.

UNI251BMU33 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

UASP è supportato da Windows 8, Mac OSX (10.8 o superiore) e Linux. Nei test UASP presenta prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del processore necessarie.

I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, un box esterno StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Per trasformare un disco rigido IDE (PATA) o SATA inutilizzato in un'unità di archiviazione esterna aggiuntiva
- Consente di accedere una serie di dischi diversi
- Consente di riutilizzare i dischi SATA o IDE come disco rigido esterno
- Consente di espandere esternamente le capacità di archiviazione del computer laptop o Ultrabook™ portatile

Caratteristiche

- Ampia compatibilità delle unità grazie al supporto di HDD/SSD IDE e SATA da 2,5"
- Prestazioni ottimali grazie al supporto di SATA III e UASP
- Massima portabilità grazie al design compatto che non richiede alcun adattatore di alimentazione
- Supporta dischi IDE e SATA con fattore di forma da 2,5"
- Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Compatibile con dischi rigidi PATA/IDE (66/100/133 Mbps)
- Alimentazione USB
- Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)
- Installazione Plug-and-Play

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	USB 3.0
Tipo bus	USB 3.0

Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in
Tipo unità	SATA & IDE
Installazione unità	Fisso
Numero alloggiamenti da 2,5"	1
ID chipset	JMicron - JMS330 JMicron - JMB565

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
Moltiplicatore di porte	No
RAID	No
Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi da 7200 RPM fino a 2 TB
Funzionalità hot swap	No

Connettore/i


Connettori unità	Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) IDE (44 Pin, EIDE/PATA, 2,5" HDD)
Connettori host	USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Indicatori

Indicatori LED	Alimentazione/attività unità
----------------	------------------------------



Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
 Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
 Umidità 0% ~ 90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Nero
 Tipo enclosure Alluminio
 Altezza max unità 0.4 in [9.5 mm]
 Lunghezza prodotto 4.9 in [12.5 cm]
 Larghezza prodotto 3.1 in [80 mm]
 Altezza prodotto 0.7 in [17 mm]
 Peso prodotto 4.6 oz [130 g]

Informazioni confezione

Package Length 5.2 in [13.1 cm]
 Package Width 6.3 in [16.1 cm]
 Package Height 1.3 in [32 mm]
 Peso spedizione (confezione) 8.3 oz [236 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione
 Box esterno disco rigido SATA/IDE 2,5" USB 3.0
 Cavo USB 3.0 Type-A a Micro-B



Viti di installazione

Cacciavite

Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

