

USB 3.0 universele 2,5 inch SATA III of IDE HDD-behuizing met UASP - Draagbare externe SSD / HDD

Productcode: UNI251BMU33



Met de UNI251BMU33 universele 2,5 inch schijfbehuizing kunt u een 2,5 inch SATA of IDE harde schijf (HDD) of solid-state drive (SSD) veranderen in een draagbare USB 3.0 opslagoplossing.

Deze veelzijdige behuizing biedt een eenvoudige oplossing om 2,5 inch HDD's en SSD's voor andere doeleinden te gebruiken dan de traditionele externe opslag. Omdat de behuizing zowel IDE- of SATA-schijven ondersteunt, kunt u ervan verzekerd zijn dat u over de juiste optie beschikt als u een schijf door een andere schijf moet vervangen, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de compatibiliteit.

Om uw SATA III schijven optimaal te benutten en maximale prestatie en snelheid te garanderen, is de UNI251BMU33 verbeterd met UASP-ondersteuning. In combinatie met een UASP-hostcontroller biedt de behuizing transmissiesnelheden die 70% sneller zijn dan traditionele USB 3.0. Zie onze UASP-testresultaten hieronder voor meer informatie.

De UNI251BMU33 is bij uitstek geschikt om uw externe schijf mee te nemen met uw laptop, en dankzij de USB-voeding hebt u geen externe voedingsadapter meer nodig. Bovendien is de behuizing compact, waardoor het een uitstekende oplossing is voor laptop- en desktopgebruikers onderweg die opslagcapaciteit aan hun computer willen toevoegen zonder te veel ruimte in te nemen.

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een StarTech.com-behuizing met UASP en een SATA III solid-state drive.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Neem een ongebruikte IDE(PATA)- of SATA-schijf weer in gebruik voor extra externe opslagruimte
- Toegang tot vele verschillende schijven
- Geef een ongebruikte SATA- of IDE-schijf nu als externe harde schijf
- Breid de externe opslagcapaciteit van uw laptop of Ultrabook™ uit

Eigenschappen

- Compatibel met vele verschillende schijven met ondersteuning van 2,5 inch IDE en SATA HDD / SSD
- Optimale prestatie met SATA III & UASP ondersteuning
- Maximale mobiliteit met een compact design en zonder dat een externe voedingsadapter vereist is
- Ondersteunt zowel IDE als SATA 2,5 inch form factor schijven
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Compatibel met PATA / IDE (66/100/133 Mbps) schijven
- Gevoed via USB
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Plug & play-installatie

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA & IDE
Schijfinstallatie	Vast
Aantal 2,5 inch bays	1
Chipsetcode	JMicron - JMS330 JMicron - JMB565

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Port-multiplier	Nee
RAID	Nee
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 2 TB 7200 RPM harde schijven
Hot-swappable	Nee

Connector(en)

Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) 1 - IDE (44-polig, EIDE/PATA, 2,5 inch HDD)
Hostaansluitingen	1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Voeding / activiteit
-----------------	--------------------------

Voeding		
	Voedingsbron	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Aluminium
	Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]
	Lengte product	4.9 in [12.5 cm]
	Breedte product	3.1 in [8.0 cm]
	Hoogte product	0.7 in [1.7 cm]
	Gewicht product	4.6 oz [130.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.4 in [16.2 cm]
	Package Width	5.1 in [13.0 cm]
	Package Height	1.3 in [3.2 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	7.8 oz [220.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - USB 3.0 SATA/IDE 2,5 inch harde-schijfbehuizing
		1 - USB 3.0 Type-A-naar-Micro-B-kabel

4 - Installatieschroeven

1 - Schroevendraaier

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.