

3,5 inch USB 3.0 externe IDE/SATA III universele harde-schijfbehuizing – draagbare externe HDD

Productcode: UNI3510BMU32



Met de UNI3510BMU32 USB 3.0 IDE/SATA harde-schijfbehuizing kunt u bijna elke 3,5 inch harde schijf (HDD) via een beschikbare USB-poort aansluiten. De behuizing zorgt voor een optimale USB 3.0 verbinding, maar is ook neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1-hostverbindingen.

Deze hybride 3,5 inch behuizing werkt met IDE 66/100/133 en SATA I/II/III harde schijven en is dus compatibel met bijna elke 3,5 inch harde schijf. Harde schijven met een grote capaciteit (getest tot 1 TB) kunnen worden gebruikt om de geheugen-/back-upcapaciteit van uw computer aanzienlijk uit te breiden.

De HDD-behuizing ondersteunt volledige SuperSpeed USB 3.0 datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps - 10 keer sneller dan de USB 2.0 standaard, en is neerwaarts compatibel met oudere USB-aansluitingen.

De UNI3510BMU32 heeft een hoogwaardige aluminiumbehuizing en wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Verander een oude SATA of IDE (PATA) harde schijf in een draagbare, externe opslagoplossing voor desktops, laptops of netbooks
- Voeg extra opslagcapaciteit toe aan elk voor USB geschikt computersysteem

- Maak een back-up van uw gegevens op een extern opslagapparaat ter archivering of vrijmaken van ruimte
- Upgrade een bestaande USB 2.0-schijfbehuizing naar een snellere USB 3.0-behuizing

Eigenschappen


- Geschikt voor SATA- of IDE (PATA)-schijven
- SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Compatibel met SATA (1,5/3,0/6,0 Gbit/s) of IDE (66/100/133 MB/s) schijven
- Ondersteunt 3,5 inch vormfactor harde schijven
- Plug-and-play en hot-swappable
- Lichte en duurzame aluminiumbehuizing
- LED-indicator voor voeding / activiteit

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 3.0
Aantal stations	1
Schijfgrootte	3.5in
Schijftype	SATA & IDE
Schijfinstallatie	Vast
Aantal interne 3,5 inch bays	1
Chipsetcode	JMicron - JMS539B JMicron - JMD330

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
-----------------------------	----------



Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Nee
Type en snelheid	SATA II (3 Gbps)
RAID	Nee
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM harde schijven

Connector(en)

Schijfaansluitingen	IDE (40-polig, EIDE/PATA)
	LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power)
	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	USB Type-B (9-polig) USB 3.0

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
----------------------------	-----------------

Indicatoren

LED-indicatoren	Voeding & activiteit
-----------------	----------------------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	2 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M



Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Vochtigheid	Vochtigheid tijdens gebruik: 10% ~ 90% RV Vochtigheid tijdens opslag: 5% ~ 95% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	7.6 in [19.3 cm]
Breedte product	1.2 in [31 mm]
Hoogte product	4.4 in [11.3 cm]
Gewicht product	11.3 oz [320 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	10.2 in [26 cm]
Package Width	5.2 in [13.2 cm]
Package Height	4.1 in [10.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	30.5 oz [863 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB 3.0 naar IDE / SATA II harde-schijfbehuizing 1 m USB 3.0-kabel Universele voedingsadapter (N-A / VK / EU) Producthandleiding Set schroeven
-------------	--



HDD Stand

IDE Daughter Board

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

