

Docking station per disco rigido USB a SATA IDE da 2,5" o 3,5"

ID prodotto: UNIDOCK2U



La docking station HDD UNIDOCK2U offre accesso completo e istantaneo a dischi rigidi SATA o IDE da 2,5" e 3,5" senza dover montare il disco nel computer o installarlo in una enclosure esterna. È possibile utilizzare unità con capacità elevate (testate fino a 4 TB per unità da 3,5" e fino a 1 TB per unità da 2,5") per migliorare notevolmente le capacità di archiviazione e backup del computer.

Consente di collegare contemporaneamente un disco rigido IDE e un disco rigido SATA (SATA, SATA II, SATA III) al computer host tramite un singolo collegamento USB 2.0: la soluzione ideale per la migrazione di dati da unità IDE a SATA o viceversa o semplicemente per consentire un accesso facile e veloce ai contenuti di entrambi i supporti.

La docking station per disco rigido è la soluzione ideale per qualsiasi laptop o desktop, grazie al supporto della funzionalità d'installazione plug-and-play con la maggior parte dei sistemi operativi, per garantire un rapido passaggio tra i dischi rigidi e un comodo accesso ai dati.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Trasferimento diretto di file tra disco rigido SATA e IDE, eliminando i passaggi intermedi attraverso il computer host o numerose altre periferiche
- Rapido accesso a dischi rigidi da 2,5"/3,5" per il recupero dei dati
- Per i tecnici specializzati in ripristino dati che devono accedere rapidamente ai dischi per l'imaging
- Per un rapido backup dei dati su un disco di archiviazione esterno

- Tecnici addetti ai test o al benchmark di più dischi rigidi

Caratteristiche

- Ottimo connettore Hard Disk SATA Slot-Loading
- Connettori di alimentazione e dati IDE sul pannello frontale
- Meccanismo di espulsione degli Hard Disk brevettato
- Commutatore alimentazione e LED indicatore di stato
- Interfaccia host conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
- Compatibile con dischi rigidi PATA (IDE) 66/100/133 Mbps
- Compatibile con unità SATA revisione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Supporta dischi rigidi (HDD) o unità a stato solido (SSD) con fattori di forma 2,5" o 3,5"
- Design compatto e ideale per postazioni di lavoro
- Compatibile con funzionalità Plug-and-Play e Hot-Swap

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Interfaccia	USB 2.0
Numero di unità	2
Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
Tipo unità	SATA & IDE
Installazione unità	Rimovibile
ID chipset	JMicron - JM20337

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Supporto UASP	No



Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi da 3,5" fino a 4 TB 5400 RPM e dischi rigidi da 2,5" 1 TB 5400 RPM
--------------------	--

Cicli di inserimento	15,000 Cycles
----------------------	---------------

Connettore/i

Connettori unità	IDE (40 Pin, EIDE/PATA)
	IDE (44 Pin, EIDE/PATA, 2,5" HDD)
	LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex)
	SATA (7 pin, dati)
	Alimentazione SATA (15 pin)
Connettori host	USB B (4 pin)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Indicatori

Indicatori LED	Alimentazione e attività unità
----------------	--------------------------------

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	110V-240V AC
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	3A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 80° (41°F to 176°F)
Temperatura di	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)



conservazione

Umidità 8~90% RH

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	5.7 in [14.5 cm]
Larghezza prodotto	3.7 in [93 mm]
Altezza prodotto	2.6 in [65 mm]
Peso prodotto	14.6 oz [413 g]

Informazioni
confezione

Package Length	6.2 in [15.8 cm]
Package Width	4.7 in [12 cm]
Package Height	6.5 in [16.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.4 lb [1.1 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Dock per disco rigido universale SATA IDE USB 2.0
	Cavo USB 2.0
	Cavo IDE 40 a 40 pin
	Cavo di alimentazione LP4
	40 Pin + LP4 per cavo 44 pin IDE
	Cavo di alimentazione
	Adattatore di alimentazione universale
	Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

