

Docking Station USB 2.0 para Disco Duro HDD IDE y SATA de 2.5" y 3.5" pulgadas - Base de Acoplamiento

ID del Producto: UNIDOCK2U




La Estación de Acoplamiento para Disco Duro, UNIDOCK2U ofrece acceso inmediato a cualquier disco duro IDE o SATA de 2.5" y/o 3.5" sin tener que instalar el disco en una computadora o en un gabinete externo. Se pueden utilizar unidades de gran capacidad (probado con discos de 3.5" de hasta 4TB y de 2.5" de 1TB) para ampliar significativamente las funciones de almacenamiento/copia de seguridad de la computadora.

El dock se conecta a las computadora host a través del puerto USB 2.0, y ambos discos duros, IDE y SATA (SATA, SATA II, SATA III) se pueden conectar en forma simultánea al dock, lo que la convierte en una solución conveniente para transferir datos desde un disco IDE a un disco SATA o viceversa, o simplemente para aprovechar el acceso rápido y sencillo a los contenidos de ambos discos duros.

La estación de acoplamiento para disco duro es una solución ideal para cualquier aplicación portátil o de escritorio, con soporte para la instalación plug and play del disco duro en casi todos los sistemas operativos. De esta forma asegura un simple intercambio de discos duros y un fácil acceso a valiosa información.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite transferir archivos directamente entre un disco duro SATA y uno IDE sin tener que transferirlos primero a la computadora principal o utilizar varios dispositivos
- Rápido acceso a unidades de 2.5/3.5 pulgadas para recuperar información
- Ideal para especialistas en recuperación de datos quienes necesitan rápido acceso a los discos para realizar copias
- Permite hacer copias de respaldo en forma rápida en un disco externo para archivar información
- Excelente para técnicos que deben probar o comparar múltiples unidades de discos duros

Características

- Conector de discos SATA de carga por ranura en la parte superior
- Datos IDE y conectores de alimentación en panel frontal
- Mecanismo patentado de expulsión de disco
- Interruptor combinado de alimentación y LED de estado
- Interfaz USB 2.0 de alta velocidad, con tasas de transferencia de hasta 480 Mbps
- Compatible con unidades de discos duros PATA (IDE) de 66/100/133 MBps
- Compatible con unidades SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Soporta discos duros (HDD) y unidades de estado sólido (SSD) con formato de 2.5 y 3.5 pulgadas
- Formato compacto ideal para escritorio
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No
Interfaz	USB 2.0
Cantidad de Unidades	2
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in

	Unidades Compatibles	SATA & IDE
	Instalación de la Unidad	Extraíble
	ID del Conjunto de Chips	JMicron - JM20337
Rendimiento	Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	Compatibilidad con UASP	No
	Capacidad Máxima de la Unidad	Hasta el momento ha sido probado con discos duros 3,5" de hasta 4TB de 5400 RPM y con discos duros 2,5" de 1TB de 5400 RPM
	Índice de Inserción	15,000 Cycles
Conector(es)	Conectores de la Unidad	1 - IDE (40 pines, EIDE/PATA) 1 - IDE (44 pines, EIDE/PATA, HDD de 2,5") 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) 1 - SATA (7 pines, datos) 1 - Alimentación SATA (15 pines)
	Conectores del Host	1 - USB B (4 pines)
Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Indicadores	Indicadores LED	1 - Encendido y Actividad de la Unidad
Requisitos de Energía	Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	110V-240V AC

Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	3A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 80° (41°F to 176°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Humedad	HR 8~90%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	5.7 in [14.5 cm]
Ancho del Producto	3.7 in [9.3 cm]
Altura del Producto	2.6 in [6.5 cm]
Peso del Producto	14.6 oz [413 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.2 in [15.8 cm]
Ancho de la Caja	4.7 in [12 cm]
Altura de la Caja	6.5 in [16.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.4 lb [1.1 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Dock Universal para Disco Duro SATA IDE USB 2.0
	1 - Cable USB 2.0
	1 - Cable IDE 40 a 40 Pines
	1 - Cable de Alimentación LP4
	1 - Cable IDE 40 pines + LP4 a 44 Pines
	3 - Cable de Alimentación
	1 - Adaptador de Alimentación Universal
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.