

USB naar SATA IDE HDD Docking Station voor 2,5 of 3,5 inch Harde Schijven

Productcode: UNIDOCK2U



Het UNIDOCK2U HDD Docking Station biedt volledig en rechtsreeks toegang tot elke 2,5 en/of 3,5 inch IDE of SATA harde schijf zonder deze in een computer of externe behuizing te hoeven monteren. Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest tot 4TB 3,5" en 1TB 2,5") worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren.

Op het docking station, dat via een enkele USB 2,0 verbinding wordt aangesloten op de computer, kan tegelijkertijd een IDE harde schijf en een SATA harde schijf (SATA, SATA II, SATA III) worden aangesloten - een handige oplossing voor het overzetten van gegevens van een IDE- naar een SATA-schijf of omgekeerd, of voor een snelle en eenvoudige toegang tot de inhoud van beide harde schijven.

Het HDD docking station biedt de ideale oplossing voor gebruik op elke laptop of desktopcomputer, met ondersteuning voor installatie van de harde schijf via plug-and-play bij de meeste besturingssystemen voor het gemakkelijk wisselen van de harde schijf en een snelle toegang tot waardevolle gegevens.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Zet bestanden rechtstreeks over tussen een SATA en IDE harde schijf zonder deze eerst op de computer te hoeven zetten, of gebruik meerdere apparaten
- Snelle toegang tot gegevens op 2,5/3,5 inch harde schijven
- Snel toegang tot harde schijven voor het maken van images voor mensen die werken op het gebied van gegevensherstel
- Snel back-up maken van gegevens op een externe harde schijf ter archivering
- Voor technici die regelmatig harde schijven testen of vergelijken (benchmark)

Eigenschappen

- Insteeksluif met SATA-aansluiting aan de bovenkant
- IDE data- en stroomaansluitingen op het voorpaneel
- Gepatenteerd uitwerpmechanisme
- Gecombineerde stroomschakelaar en LED-indicator
- High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Compatibel met PATA (IDE) harde schijven van 66/100/133 MB/s
- Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Ondersteunt harde schijven (HDD) of solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- Compact bureaumodel
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 2.0
Aantal stations	2
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in

	Schijftype	SATA & IDE
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar
	Chipsetcode	JMicron - JM20337
Prestaties	Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	UASP ondersteuning	Nee
	Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met 3,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 4 TB en 2,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 1 TB
	Aantal plaatsingen	15,000 Cycles
Connector(en)	Schijfaansluitingen	1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA) 1 - IDE (44-polig, EIDE/PATA, 2,5 inch HDD) 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) 1 - SATA (7-polig, data) 1 - SATA voeding (15-polig)
	Hostaansluitingen	1 - USB B (4-polig)
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power en schijfactiviteit
Voeding	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	110V-240V AC
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	3A

	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	5°C to 80° (41°F to 176°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Vochtigheid	8% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Lengte product	5.7 in [14.5 cm]
	Breedte product	3.7 in [9.3 cm]
	Hoogte product	2.6 in [6.5 cm]
	Gewicht product	14.6 oz [413 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.2 in [15.8 cm]
	Package Width	4.7 in [12 cm]
	Package Height	6.5 in [16.5 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.4 lb [1.1 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - Universele SATA IDE USB 2.0 Harde Schijf Docking Station
		1 - USB 2.0 Kabel
		1 - 40-pins naar 40-pins IDE-kabel

1 - LP4-voedingskabel

1 - 40-pins + LP4 naar 44-pins IDE-kabel

3 - Voedingskabel

1 - Universele voedingsadapter

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.