

USB till SATA IDE dockningsstation för 2,5" eller 3,5" HDD

Produkt ID: UNIDOCK2U




UNIDOCK2U HDD-dockningsstation ger full, omedelbar åtkomst till en 2,5" och/eller 3,5" IDE- eller SATA-hårddisk utan att behöva montera enheten i en dator eller installera den i ett externt kabinett. Hårddiskar med stor kapacitet (testat med upp till 4 TB 3,5"- och 1 TB 2,5"-hårddiskar) kan användas för att betydligt öka dina datorers lagrings-/säkerhetskopieringskapacitet.

Anslut värddatorn via en enda USB 2.0-anslutning. Både IDE- och SATA-hårddisken kan (SATA, SATA II, SATA III) anslutas till HDD-dockan på samma gång - en smidig lösning för att överföra data från en IDE- till en SATA-hårddisk eller tvärtom, eller helt enkelt för att ha snabb och enkel åtkomst till båda hårddiskarnas innehåll.

Hårddisk-dockningsstationen är en idealisk lösning för alla datorapplikationer, med stöd för plug-and-play-installationer av hårddiskar med de flesta operativsystemen för att garantera enkel hårddiskväxling och bekväm åtkomst till värdefull data.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Överför filer direkt mellan en SATA- och IDE-hårddisk, utan att behöva föra över till värddatorn först eller använda flera enheter
- Snabb åtkomst till 2,5/3,5"-enheter att hämta data från
- För dataåterställningsspecialister som snabbt behöver komma åt enheter för säkerhetskopiering
- Säkerhetskopiera data snabbt till en extern hårddisk för arkivering
- Tekniker som testar eller utvärderar flera hårddiskar

Funktioner

- SATA-enhetskontakt med inmatning upptill
- Frontpanel IDE data och strömkontakter
- Patenterad mekanism för enhetsutmatning
- Kombinerad strömbrytare och status-LED
- USB 2.0-kompatibelt värdgränssnitt med överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Kompatibel med PATA (IDE) 66/100/133 Mbps-hårddiskar
- Kompatibel med SATA revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) -hårddiskar
- Stöder 2,5" eller 3,5"-hårddiskar (HDD) och solid state-enheter (SSD)
- Kompakt, stationär formfaktor
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	USB 2.0
Antal enheter	2
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetstyp	SATA & IDE
Enhetsinstallation	Löstagbar

Chipset-ID		JMicron - JM20337
Prestanda	Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	UASP-stöd	Nej
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testat med upp till 4 TB 5400 rpm 3,5"-hårddiskar och 1 TB 5400 rpm 2,5"-hårddiskar
	Inläkningshastighet	15,000 Cycles
Kontakt(er)	Enhetskontakter	1 - IDE (40-stifts, EIDE/PATA)
		1 - IDE (44-stifts, EIDE/PATA, 2,5" HDD)
		1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power)
		1 - SATA (7-stifts, data)
		1 - SATA-ström (15-stifts)
	Värdkontakter	1 - USB B (4-stifts)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström och enhetsaktivitet
Ström	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	110V-240V AC
	Utspänning	12V DC
	Utström	3A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 80° (41°F to 176°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet	8~90 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Produktlängd	5.7 in [14.5 cm]
Produktbredd	3.7 in [9.3 cm]
Produkthöjd	2.6 in [6.5 cm]
Produktvikt	14.6 oz [413 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.2 in [15.8 cm]
Paketets bredd	4.7 in [12 cm]
Paketets höjd	6.5 in [16.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.4 lb [1.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Universell SATA IDE USB 2.0 hårddisk-dockningsstation
	1 - USB 2.0-kabel
	1 - IDE 40 till 40-stifts kabel
	1 - LP4 Strömkabel
	1 - 40 stifts + LP4 till 44 stifts IDE-kabel
	3 - Strömkabel
	1 - Universell strömadapter

1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.