

USB 3.0 naar SATA IDE Docking Station voor 2,5 of 3,5 inch Harde Schijven

Productcode: UNIDOCK3UEU



Het UNIDOCK3UEU USB 3.0 naar SATA/IDE Docking Station biedt direct toegang tot 2,5 en 3,5 inch IDE en SATA harde schijven via twee sleuven aan de bovenzijde – één voor SATA-schijven en één voor IDE-schijven – in plaats van de schijven te moeten monteren in een computer of externe behuizing / lade.

Het sleufontwerp houdt de SATA- en IDE-schijven handig rechtop in het docking station en zorgt daarmee voor een opgeruimd bureau. De SATA-schijven kunnen direct worden geplaatst en aangesloten in een van de sleuven, terwijl de IDE-sleuf gunstig is geplaatst bij de 40-pins data- en LP4-voedingsaansluitingen op het achterpaneel, zodat een IDE-schijf gemakkelijk op het docking station is aan te sluiten met de meegeleverde IDE data- en voedingskabels.

Op het docking station, dat via een enkele USB 3.0 verbinding wordt aangesloten op de computer, kan tegelijkertijd een IDE harde schijf en een SATA harde schijf (SATA, SATA II, SATA III) worden aangesloten - een handige oplossing voor het overzetten van gegevens van een IDE- naar een SATA-schijf of omgekeerd, of voor een snelle en eenvoudige toegang tot de inhoud van beide harde schijven. Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest met schijven tot 4TB 3,5" en 1TB 2,5") worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de UNIDOCK3UEU alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen



- Zet bestanden rechtstreeks over tussen een SATA en IDE harde schijf zonder deze eerst op de computer te hoeven zetten, of gebruik meerdere apparaten
- Snelle toegang tot gegevens op 2,5/3,5 inch harde schijven
- Snel toegang tot harde schijven voor het maken van images voor mensen die werken op het gebied van gegevensherstel
- Snel back-up maken van gegevens op een externe harde schijf ter archivering
- Voor technici die regelmatig harde schijven testen of vergelijken (benchmark)

Eigenschappen

- Sleuven voor SATA- en IDE-schijven aan de bovenzijde
- SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Gepatenteerd uitwerpmechanisme voor SATA-schijven
- Gecombineerde stroomschakelaar en LED-indicator voor elke schijf
- Compatibel met PATA (IDE) harde schijven van 66/100/133 MB/s
- Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Ondersteunt harde schijven (HDD) of solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- Compact bureaumodel
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 3.0
Aantal stations	2
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA & IDE
Schijfinstallatie	Verwijderbaar

	Chipsetcode	JMicron - JMS551
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Nee
	RAID	Nee
	Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met 3,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 4 TB en 2,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 1 TB
	Aantal plaatsingen	15,000 Cycles (SATA)
Connector(en)		
	Schijfaansluitingen	IDE (40-polig, EIDE/PATA) LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
	Hostaansluitingen	USB Type-B (9-polig) USB 3.0
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000 Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) Linux Google Chrome™ OS
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
Indicatoren		
	LED-indicatoren	Power en schijfactiviteit

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	110V-240V AC
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	3A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 80° (41°F to 176°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid	8% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	5.5 in [14 cm]
Breedte product	5.1 in [13 cm]
Hoogte product	2.8 in [70 mm]
Gewicht product	21.5 oz [610 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	7.3 in [18.5 cm]
Package Width	4.7 in [12 cm]
Package Height	8.3 in [21 cm]
Verzendgewicht	2.4 lb [1.1 kg]



(verpakt)

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

Universele Harde Schijf Docking Station

USB 3.0-kabel

40-pins naar 40-pins IDE-kabel

LP4-voedingskabel

40-pins + LP4 naar 44-pins IDE-kabel

Voedingskabel

Voedingsadapter

Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

