

USB 3.0 till SATA IDE HDD-dockningsstation för 2,5" eller 3,5" hårddisk

Produkt ID: UNIDOCK3UEU



UNIDOCK3UEU USB 3.0 till SATA-/IDE-hårddiskdocks ger omedelbar åtkomst till 2,5 tums och 3,5 tums IDE-och SATA-hårddiskar genom två toppmatade hårddiskfack - en för seriella ATA-hårddiskar och en för IDE-hårddiskar - så att man slipper montera hårddiskarna i datorn eller ett externt kabinett/en extern hylla.

Toppmatningsdesignen gör att SATA- och IDE-hårddiskarna står upprätt i dockningsstationen vilket ger ett rent och snyggt skrivbord och en bekväm och ordningsam installation. För SATA-hårddiskar kan HDD:n placeras och anslutas direkt genom det avsedda dockningsfacket medan IDE-hårddiskfacket är praktiskt placerat nära backpanelens 40 stifts data- och LP4-strömkontakter vilket gör det enkelt att ansluta dockningsstationen med hjälp av de medföljande IDE-data- och strömkablarna.

Anslut värddatorn via en enda USB 3.0-anslutning. Både IDE- och SATA-hårddisken kan (SATA, SATA II, SATA III) anslutas till HDD-dockan på samma gång - en smidig lösning för att överföra data från en IDE- till en SATA-hårddisk eller tvärtom, eller helt enkelt för att ha snabb och enkel åtkomst till båda hårddiskarnas innehåll. Hårddiskar med stor kapacitet (testat med upp till 4 TB 3,5"- och 1 TB 2,5"-hårddiskar) kan användas för att betydligt öka dina datorers lagrings-/säkerhetskopieringskapacitet.

För att säkerställa kompatibilitet med ditt datorsystem, stödjer UNIDOCK3UEU alla ledande operativsystem, inklusive: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux och Google Chrome OS™.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Överför filer direkt mellan en SATA- och en IDE-hårddisk, utan att behöva överföra till värddatorn först eller använd flera olika enheter
- Snabb åtkomst till 2,5/3,5" hårddiskar, för dataöverföring
- För dataåterställningsspecialister som snabbt behöver komma åt enheter för säkerhetskopiering
- Säkerhetskopiera data snabbt till en extern hårddisk för arkivering
- Tekniker som testat eller utvärderat flera hårddiskar

Funktioner

- Toppmatade SATA- och IDE-enhetsfack
- SuperSpeed USB 3.0-kompatibelt värdgränssnitt som stöder överföringshastigheter på upp till 5 Gbps
- Patenterad utmatningsmekanism för SATA-hårddiskar
- Kombinerad strömbrytare och status-LED för varje hårddisk
- Kompatibel med PATA (IDE) 66/100/133 Mbps-hårddiskar
- Kompatibel med SATA revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) -hårddiskar
- Stöder 2,5" eller 3,5"-hårddiskar (HDD) och solid state-enheter (SSD)
- Kompakt, stationär formfaktor
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej

Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Antal enheter	2
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetsstyp	SATA & IDE
Enhetsinstallation	Löstagbar
Chipset-ID	JMicron - JMS551

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Nej
RAID	Nej
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testat med upp till 4 TB 5400 rpm 3,5"-hårddiskar och 1 TB 5400 rpm 2,5"-hårddiskar
Inläkningshastighet	15,000 Cycles (SATA)

Kontakt(er)

Enhetskontakter	1 - IDE (40-stifts, EIDE/PATA) 1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000 Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) Linux Google Chrome™ OS
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Tillgänglig USB-port

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström och enhetsaktivitet

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	110V-240V AC
Utpänning	12V DC
Utström	3A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 80° (41°F to 176°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet	8% ~ 90% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	5.5 in [14 cm]
Produktbredd	5.1 in [13 cm]
Produkthöjd	2.8 in [7 cm]
Produktvikt	21.5 oz [610 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	7.3 in [18.5 cm]

Paketets bredd	4.7 in [12 cm]
Paketets höjd	8.3 in [21 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.4 lb [1.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Universell hårddiskdockningsstation
	1 - USB 3.0-kabel
	1 - IDE 40 till 40-stifts kabel
	1 - LP4 Strömkabel
	1 - 40 stifts + LP4 till 44 stifts IDE-kabel
	1 - Strömkabel
	1 - Strömadapter
	1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.