

## Universell dockningsstation för hårddiskar – USB 3.0 med UASP

Produkt ID: UNIDOCKU33



UNIDOCKU33 USB 3.0 Universell HDD/SSD dockningsstation gör att du genast kan ansluta till dina 2.5" eller 3.5" IDE och SATA-hårddiskar via två toppmatande hårddiskplatser, vilket gör att du slipper besväret med att installera enheterna i en dator eller i ett externt kabinett eller fack.

Dockningsstationen för hårddiskar är förstärkt med UASP (USB Attached SCSI Protocol), vilket gör att du får ut det mesta av de snabbaste teknikerna som till exempel SATA III (6 Gbps), SSD-enheter och hybridenheter med upp till 70 % snabbare prestanda än vanlig USB 3.0 vid användning med en UASP-kapabel värdkontroller. Se våra UASP-testresultat nedan för mer information.

Toppmatningsdesignen gör att SATA- och IDE-hårddiskarna står upprätt i dockningsstationen vilket ger ett rent och snyggt skrivbord och en bekväm och ordningsam installation. För SATA-hårddiskar kan HDD-enheten placeras och anslutas direkt genom det avsedda dockningsfacket medan IDE-hårddiskfacket är praktiskt placerat nära bakpanelens 40-stifts data- och LP4-strömkontakter vilket gör det enkelt att ansluta dockningsstationen med hjälp av de medföljande IDE-data- och strömkablarna.

En enda USB 3.0-anslutning till din värd dator gör det möjligt att ansluta till både IDE-hårddisken och SATA-hårddisken samtidigt – en smidig lösning för överföring av data från en IDE-enhet till en SATA-enhet eller tvärtom. Dockningsstationen kan också användas för att markant öka ditt datorsystems lagrings- och säkerhetskopieringskapacitet med stöd för högkapacitetshårddiskar (testad med upp till 6 TB 3,5" och 2 TB 2,5" hårddiskar)

UNIDOCKU33 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com

och en SATA III SSD-minne.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Överför filer direkt mellan en SATA-hårddisk och en IDE-hårddisk, utan att behöva överföra till värddatorn först eller använda flera olika enheter
- Anslut till 2,5/3,5" IDE- eller SATA-hårddiskar för snabb datahämtning
- Återställ data från hårddiskar på trasiga datorer
- Säkerhetskopiera data snabbt till en extern hårddisk för arkivering
- Testa eller mät prestandan hos flera hårddiskar

### Funktioner

- Maximal mångsidighet med stöd för SATA & IDE samt 2,5 och 3,5 tums HDD- & SSD-enheter
- Optimal prestanda med stöd för SATA III & UASP
- Problemfri drift med upprättstående kortplatsladdande hårddiskfack för SATA och IDE
- Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Kompatibel med SATA-hårddiskar revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Kompatibel med PATA (IDE) 66/100/133 Mbps-hårddiskar
- Stöder 2,5" eller 3,5"-hårddiskar (HDD) och solid state-enheter (SSD)
- Kompakt, stationär formfaktor
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
- Patenterad utmatningsmekanism för SATA-hårddiskar
- Kombinerad strömbrytare och status-LED för varje hårddisk

---

Hårdvara

Garantipolicy

2 Years

Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	USB 3.0
Antal enheter	2
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetstyp	SATA & IDE
Enhetsinstallation	Löstagbar
Chipset-ID	JMicron - JMS561U JMicron - JMD330

---

#### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nej
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testat med upp till 6 TB 7200 rpm 3,5"-hårddiskar och 2 TB 5400 rpm 2,5"-hårddiskar
Inläkningshastighet	15,000 Cycles (SATA)
Medeltid mellan fel (MTBF)	30000 hours

---

#### Kontakt(er)

Enhetskontakter	SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
	IDE (40-stifts, EIDE/PATA)
	LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power)
Värdkontakter	USB Type-B (9-stifts) USB 3.0

---

#### Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

---

Indikatorer

LED-indikatorer      Ström och enhetsaktivitet

---

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.3 A
Utspänning	12V DC
Utström	3 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	36

---

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 80° (41°F to 176°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet	8% ~ 90% RH

---

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	5.8 in [14.7 cm]
Produktbredd	5.1 in [13.0 cm]
Produkt höjd	2.8 in [70.0 mm]
Produktvikt	17.4 oz [494.0 g]

---

Förpackning

Package Length	7.4 in [18.7 cm]
Package Width	4.8 in [12.3 cm]



Package Height 8.4 in [21.4 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.2 lb [1.0 kg]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Universell hårddiskdockningsstation
	USB 3.0-kabel
	IDE 40 till 40-stifts kabel
	LP4 Strömkabel
	40 stifts + LP4 till 44 stifts IDE-kabel
	Universell strömadapter (NA/UK/EU/AUS)
	Instruktionsbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

