

USB till IDE SATA fristående dockningsstation för hårddisk-duplikator

Produkt ID: UNIDUPDOCK



Den UNIDUPDOCK universella SATA/IDE dubbla hårddiskduplikatorn fungerar både som en behändig kopierings-/avbildningslösning för solid state (SSD) eller hårddisk (HDD) och som en extern dockningsstation för 2,5" eller 3,5" SATA/IDE SSD- eller HDD-enheter (SATA, SATA II, SATA III).

Denna universella dockningsstation kan snabbt och komplett klona en hårddisk och fungera som en fristående HDD-duplikator utan anslutning till värddatorn och ge en exakt 1-till-1 klon av en hårddisk inklusive information om partitioner och startsektor, områden som skyddas av värden (HPA) samt användardata med en kopieringshastighet på 72 MB/s. En inbyggd LCD-skärm visar dupliceringsprocessen och rapporterar om fel på enheterna.


Denna universella duplikator-dockningsstation stöder både IDE och SATA och tillåter duplicering från SATA till SATA, IDE till SATA eller SATA till IDE och IDE till IDE, så länge ursprungsenhetens storlek inte överstiger målenhetens. Dockningsstationen kan även användas till att snabbt radera hårddiskar för framtida återanvändning.

Hårddiskduplikatorn fungerar som en universell IDE- och SATA HDD-dockningsstation och kan anslutas till en dator genom USB med stöd för enkel plug-and-play-installation som ger användaren åtkomst till innehållet utan att behöva montera enheten i ett externt kabinett eller öppna chassit och installera enheten som vanligt. Enheter med hög kapacitet (testad med upp till 4 TB 3,5"- och 1 TB 2,5"-enheter per fack) kan användas för att förbättra datorns lagrings/kopieringsmöjligheter.

Denna hårddiskduplikator/externa HDD-dockningsstation har en liten formfaktor som lämpar sig väl till stationära och bärbara datorer och är ett mångsidigt verktyg för lagring och hårddiskkloning och har även massor av funktioner som finns tillgängliga via den inbyggda menyn.

Menyval:

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Skivavbildning/hårddiskkloning - skapa exakta kopior av en enhet på en annan - perfekt för tillfällen/miljöer då konsekvens och integritet är viktigt (brottsbekämpning och kriminalteknik)
- SMB:er, OEM:er, systemintegratörer, IT- och servicetekniker som behöver snabb åtkomst till rent externt hårddiskinnehåll eller möjlighet att kлона data för data-/diskåterställning.
- Brottsbekämpning och kriminalteknik
- Snabb, krångelfri säkerhetskopiering, dataåterställning och radering av hårddiskar

Funktioner

- Sektion-för-sektion-hårddiskduplicering, inklusive HPA (skyddade minnesplatser)
- Integrerad LCD-skärm för dupliceringsförlopp och valmeny
- Kompatibel med SATA- (1,5/3,0/6,0 Gbps) och IDE- (66/100/133 Mbps)-enheter
- Stöd för hårddiskar (HDD) eller solid state-enheter (SDD) med 2,5 eller 3,5 tums formfaktor
- Inbyggd funktion för snabbradering
- Ytterligare fristående stödfunktioner: enhetsjämförelse, förskanning av enheter och självdiagnos av hårdvara
- Manuell växling mellan lägen för duplikator och dockningsstation.
- Inbyggd RAID 0, 1 och BIG
- Inbyggt skydd mot kortslutning
- USB 2.0 värdraggränssnitt med hög hastighet och stöd för överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Paketet innehåller två 40-pin till 44-pin (3,5" till 2,5") IDE-adaptrar för kompatibilitet med mobil hårdvara

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 2.0
Antal enheter	2
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetsstyp	SATA & IDE
Chipset-ID	ACARD - ARC286

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	480 Mbps
Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
RAID-lägen som stöds	BIG (Omfång eller sammanfogning) JBOD - (Just a Bunch of Disks) RAID 0 (stripade enheter) RAID 1 (speglade enheter)
Duplication Modes	Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed	4.2GBpm
Raderingslägen	Quick Erase
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med upp till 4 TB 5400 RPM-hårddiskar per fack (totalt 8 TB) och 1 TB 5400 RPM 2,5"-hårddiskar (totalt 2 TB)
Inläkningshastighet	15,000 Cycles

Kontakt(er)

Enhetskontakter	2 - IDE (40-stifts, EIDE/PATA) 2 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) 2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
-----------------	---

	Värdkontakter	1 - USB B (4-stifts)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Vid duplicering måste målenheten ha lika stor eller större kapacitet än ursprungsenheten.
Ström		
	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Utpänning	12/5V DC
	Utström	3A
	Strömförbrukning	36
Miljö		
	Drifttemperatur	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Luftfuktighet	90% RH
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinettyp	Av plast
	Produktlängd	5.9 in [15.1 cm]
	Produktbredd	4.3 in [11.0 cm]
	Produkthöjd	1.1 in [2.7 cm]
	Produktvikt	8.3 oz [236.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	11.5 in [29.2 cm]

Package Width	7.6 in [19.3 cm]
Paketets höjd	2.8 in [71.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	30.1 oz [854.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Universell HDD-duplikator
	1 - USB 2.0 A B kabel
	2 - IDE 40 till 40-pin-kablar
	2 - LP4 till LP4 kablar
	2 - 40 till 44-pin-adaptrar
	3 - Strömkabel (NA/UK/EU)
	1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.