

Guide Rack 1U a Profondità Regolabile 60-91 cm; Binari Universali per Armadio Rack 19" a 4 Montanti - Kit Guide Rack Dati per Computer HPE ProLiant Dell PowerEdge

ID prodotto: UNIRAILS1UB



Queste guide per rack per server 1U consentono di montare dispositivi come server o apparecchiature di rete non dotati di guide per rack in un rack da 19" a 4 montanti. Regolabili, sono un'ottima soluzione anche per il montaggio di apparecchiature OEM come server Dell™, IBM®, HP® o Apple,

Conformi allo standard EIA/ECA-310 per le apparecchiature e gli accessori per rack per server da 19 pollici, queste guide sono compatibili con la maggior parte dei rack per server da 19 pollici. La profondità può essere regolata per adattarsi a un'ampia gamma di dimensioni e configurazioni in rack fino a una profondità massima di 36 pollici.

Queste guide universali per il montaggio a rack sono realizzate in acciaio laminato a freddo per garantire la massima sicurezza delle apparecchiature. La struttura è tanto robusta da sostenere un peso massimo di 90 kg.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Montaggio a rack di apparecchiature per le quali non si dispone delle guide originali
- Consente di montare in rack apparecchiature OEM come i server Dell, IBM, HP o Apple per cui non sono più disponibili guide
- Montaggio in sicurezza di apparecchiature non destinate al montaggio a rack in un rack per server da 19" conformi allo standard EIA/ECA-310

Caratteristiche

- GUIDE UNIVERSALI PER ARMADIO RACK: Si installa in Rack a 4 montanti conformi EIA/ECA-310 per montare qualsiasi dispositivo da 19" come Server o UPS; Sostituzione ideale delle guide smarrite di HPE ProLiant/Dell PowerEdge/Lenovo ThinkSystem/APC UPS
- INSTALLAZIONE SENZA PROBLEMI: Questo kit di binari 1U per Armadi Rack ha una profondità regolabile da 60 a 91 cm, facili da montare con accessori per l'installazione inclusi; Il dispositivo poggia saldamente sui binari
- RESISTENTE: Realizzate in Acciaio Laminato a Freddo per una maggiore resistenza e con una finitura nera opaca, queste guide garantiscono una generosa portata fino a 90 kg, per installare facilmente qualsiasi dispositivo da 19"
- SPECIFICHE: Design universale da 19" conforme a EIA/ECA-310 | Profondità regolabile: 11-16 cm | Portata 90 kg | 8 x M6 Viti e Dadi a Gabbia inclusi
- LA SCELTA DEL PROFESSIONISTA IT: Progettato e costruito per i Professionisti IT, questo Kit di Guide Universali per Rack sono supportati per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita 24/5

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Altezza U	1U
Gestione cavi	No
Standard del settore	EIA-310-D

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	200.0 lb [90.7 kg]
------------------------------	--------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
--------	------

Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	24.7 in [62.8 cm]
Larghezza prodotto	3.1 in [8.0 cm]
Altezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
Peso prodotto	7.7 lb [3.5 kg]
Profondità di montaggio massima	36.0 in [91.4 cm]
Profondità di montaggio minima	24.0 in [61 cm]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.9 in [22.6 cm]
Larghezza del Pacco	25.4 in [64.5 cm]
Altezza del Pacco	3.9 in [10.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	8.5 lb [3.9 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	2 - Guide universali per rack 8 - Viti M6-12 8 - Dadi ingabbiati M6 8 - Rondelle a bicchiere in plastica M6 1 - Guida di avvio rapido
--------------------------	---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

