

1U 19" Server Rack Rails, Verstelbare Diepte (61 tot 91cm), Universeel 4 Post Rack Mount Rails, Mounting Rail Kit voor Netwerk/Server/UPS Apparatuur, HPE ProLiant Dell PowerEdge

Productcode: UNIRAILS1UB



Met deze 1U server rack rails kunt u apparaten monteren, zoals servers of netwerkapparatuur, die zonder rack rails werden geleverd in uw 19 inch rack met 4 stijlen. De verstelbare server rack rails zijn ook een prima oplossing voor het monteren van OEM-apparatuur zoals Dell, IBM, HP of Apple servers.

Omdat deze montagerails voldoen aan de standaard EIA/ECA-310 voor 19 inch server rack apparatuur en accessoires, zijn ze compatibel met de meeste 19 inch server racks. De diepte kan aan diverse rack maten en configuraties worden aangepast, tot een maximale diepte van 91,4 cm (36").

Om te garanderen dat uw apparatuur veilig is, zijn deze universele montagerails gemaakt van koudgewalst staal. Het duurzame design kan een gewicht tot 91 kg ondersteunen.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de industrienormen of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Monteer rack-monteerbare apparatuur waarvan de originele rails ontbreken
- Te gebruiken om OEM-apparatuur zoals Dell, IBM, HP of Apple servers in een rack te monteren, waarvan de rack rails niet meer verkrijgbaar zijn
- Monteer niet-rackmonteerbare apparatuur veilig in een 19" EIA/ECA-310 server rack

Eigenschappen

- **UNIVERSELE SERVER RACK RAILS:** Geschikt voor montage in 4-post EIA/ECA-310 racks om 19" apparatuur zoals servers of UPS te installeren. Ideale vervanging voor rails op HPE ProLiant/Dell PowerEdge/Lenovo ThinkSystem/APC UPS
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** 1U netwerk rack rail kit met een 61 tot 91cm (24-36in) verstelbare diepte en bevestigingsmateriaal inbegrepen; deze rails zijn eenvoudig te installeren en bieden een stevige en veilige steun aan uw apparaten
- **DUURZAAM:** Koudgewalst staal biedt stevigheid en de matzwarte afwerking zorgt voor een esthetische afwerking. Deze rails hebben een capaciteit van 90kg, zodat elk 19" apparaat gemakkelijk kan worden bevestigd
- **SPECS:** Universeel 19 inch EIA/ECA-310 compliant ontwerp | Verstelbare diepte: 61 tot 91cm (24-36in.) | Gewichtscapaciteit: 90 kg | Inclusief 8 x M6 kooimoeren en schroeven
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze server rack rails werden ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en worden 2 jaar lang ondersteund, inclusief gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning.

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
U-hoogte	1U
Kabelbeheer	Nee
Industriestandaarden	EIA-310-D

Prestaties

Weight Capacity (Stationary)	200.0 lb [90.7 kg]
------------------------------	--------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Type behuizing	Staal
Lengte product	24.7 in [62.8 cm]
Breedte product	3.1 in [8.0 cm]
Hoogte product	1.8 in [4.5 cm]
Gewicht product	7.7 lb [3.5 kg]
Maximale montagediepte	36.0 in [91.4 cm]
Minimale montagediepte	24.0 in [61 cm]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.9 in [22.6 cm]
Package Width	25.4 in [64.5 cm]
Package Height	3.9 in [10.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	8.5 lb [3.9 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2 - Universele rack rails
	8 - M6-12 schroeven
	8 - M6 kooimoeren
	8 - M6 ronde kunststof onderleggingen
	1 - Verkorte handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.