

## Carriles Universales 3U de 19 Pulgadas Ajustables para Armario Rack de Servidores - Capacidad de Carga de hasta 97,3kg

ID del Producto: UNIRAILS3U



Estos carriles de rack de servidores 3U le permiten el montaje de equipos que no son para montaje en rack, como servidores de sobremesa, equipos de red o conmutadores KVM, en su rack de servidores de 19 pulgadas, sin tener que desperdiciar 1U adicional de espacio en rack, lo cual sería el caso con un estante convencional. Los carriles de rack también constituyen una gran solución para el montaje de equipo que tenga los carriles dañados o equipos descatalogados de fabricantes originales (OEM), como servidores Dell™, IBM®, HP® o Apple que ya no tienen carriles disponibles a la venta.

Este producto cumple con los requisitos de la Ley Federal de Acuerdos Comerciales de los EE. UU. (Trade Agreements Act, TAA), que permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Estos carriles de rack aportan funcionalidad a sus equipos que no son para montaje en rack, ya que alojan su equipo en una estructura abierta reforzada con tres resistentes barras cruzadas. Puede instalar sus equipos que no son para montaje en rack mediante la instalación de carriles en su rack de servidores y la colocación de su equipo debajo de la estructura. En el caso de equipos que tengan ya los agujeros de montaje, los carriles también permiten varias opciones de montaje para fijar su equipo, para más seguridad.

Dado que han sido fabricados conforme a la norma EIA-310 para equipos de montaje en rack, estos carriles de montaje son compatibles con todos los racks de servidores de 19 pulgadas. El fondo es ajustable, lo cual permite diversos tamaños y configuraciones de rack. Además, hay un panel trasero para la gestión de cables que se puede desinstalar, a fin de permitir mayor ajuste personalizado.

Para asegurarse de que su equipo quede instalado de forma fija, estos carriles de montaje han sido fabricados con acero laminado en frío. Su duradero diseño tiene capacidad para una carga de peso de hasta 45kg.

El modelo UNIRAILS3U está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y con soporte técnico gratuito.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Instale equipo de montaje en rack al que le falten los carriles originales
- Utilícelos para el montaje en rack de equipos de fabricantes OEM (equipos originales), como servidores Dell, IBM, HP o Apple que ya no tienen carriles disponibles a la venta
- Instale de forma segura, en cualquier rack de servidores EIA-310 de 19 pulgadas, equipos que no son para montaje en rack

### Características

- Instale fácilmente su equipo no apto para montaje en rack
- Instale su equipo sin sacrificar 1U adicional del espacio del rack, a diferencia de las bandejas de rack convencionales
- Mantenga el enfriamiento de todos sus dispositivos en funcionamiento, gracias al diseño de marco abierto que no obstaculiza la circulación del aire
- Soporte universal para racks de servidores EIA-310 de 19 pulgadas
- Máxima durabilidad, gracias a la fabricación de acero laminado en frío
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Panel posterior de administración de cables extraíble
- Capacidad para un peso de hasta 97kg
- Fondo ajustable: de 420mm a 1054mm
- Varios patrones de orificios de montaje para fijar firmemente los equipos

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tipo de Marco	Acero
Altura U	3U

Gestión de cables Sí

---

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario) 215.0 lb [97.3 kg]

---

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Peso del Producto 8.3 lb [3.8 kg]

Profundidad Máxima de Montaje 3.5 ft [1.1 m]

Profundidad Mínima de Montaje 16.5 in [42 cm]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja 19.2 in [48.7 cm]

Ancho de la Caja 4.1 in [10.5 cm]

Altura de la Caja 5.9 in [15 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 9.1 lb [4.1 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Set de Rieles Universales para Rack

Tornillos M5 para Fijar los Paneles

Tuercas Jaula M5

Llave M5

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.