

Staffe Universali regolabili in profondità per Armadi e Rack da 19" - 3U

ID prodotto: UNIRAILS3U



Con queste guide per server rack 3U è possibile installare le apparecchiature incompatibili con il montaggio a rack, come i server di desktop, i dispositivi di rete o gli switch KVM, in un server rack da 19", senza occupare 1U di spazio aggiuntivo, come avverrebbe invece con un ripiano tradizionale. Sono la soluzione ideale per montare anche le apparecchiature con le guide danneggiate o le apparecchiature OEM fuori produzione, come i server Apple, HP®, IBM® o Dell™, per i quali le guide per rack non sono più disponibili.

Il prodotto è conforme e rispetta i requisiti del TAA federale degli Stati Uniti, pertanto può essere acquistato tramite il programma GSA del governo.

Grazie a queste guide è possibile alloggiare le apparecchiature incompatibili con il montaggio a rack in un telaio aperto, sostenuto da tre robuste barre trasversali, ottenendo così una configurazione in rack. Basta fissare le guide al server rack e montare le apparecchiature sul telaio. Le guide includono diversi modelli di montaggio, che consentono di bloccare in posizione le apparecchiature già dotate di fori di installazione, per una maggiore sicurezza.

Le guide di montaggio sono conformi allo standard EIA-310 per le apparecchiature installabili in rack da 19" e assicurano pertanto una compatibilità universale con i server rack di tali dimensioni. La profondità può essere regolata per adattarsi a un'ampia gamma di dimensioni e configurazioni in rack. Per una maggiore personalizzazione, il prodotto è dotato di un pannello posteriore rimovibile per la gestione dei cavi.

Le guide di montaggio sono realizzate in acciaio laminato a freddo per garantire la massima sicurezza delle apparecchiature. La struttura è tanto robusta da sostenere un peso massimo di 45 kg.

Il prodotto UNIRAILS3U è coperto da garanzia a vita StarTech.com con supporto tecnico gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di montare in rack le apparecchiature prive delle guide originali
- Consente di montare in rack apparecchiature OEM come i server Dell, IBM, HP o Apple per cui non sono più disponibili guide
- Consente di montare in maniera sicura le apparecchiature prive di montaggio a rack in qualsiasi rack per server EIA-310 da 19"

Caratteristiche

- Consente di montare in rack in maniera semplice le apparecchiature non dotate di questo tipo di attacco
- A differenza dei ripiani per rack tradizionali, consente di montare le apparecchiature senza sacrificare spazio aggiuntivo 1U
- Consente di tenere bassa la temperatura delle apparecchiature grazie a un design a giorno che favorisce il flusso dell'aria
- Supporto universale per rack server EIA-310 da 19"
- Struttura resistente grazie a una costruzione in acciaio pressato a freddo
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Pannello posteriore di gestione dei cavi rimovibile
- Capacità di carico fino a 97 kg
- Profondità regolabile da 420 mm a 1054 mm
- Serie di fori di montaggio per il fissaggio delle apparecchiature

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo frame	Acciaio
Altezza U	3U
Gestione cavi	Sì

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	215.0 lb [97.3 kg]
------------------------------	--------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	16.5 in [42.0 cm]
Larghezza prodotto	18.9 in [48.1 cm]
Altezza prodotto	5.2 in [13.3 cm]
Peso prodotto	8.3 lb [3.8 kg]
Profondità di montaggio massima	3.5 ft [1.1 m]
Profondità di montaggio minima	16.5 in [42 cm]

Informazioni confezione

Package Length	19.2 in [48.7 cm]
Package Width	4.1 in [10.5 cm]
Package Height	5.9 in [15.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	9.1 lb [4.1 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Set binari universali per rack
	Viti per pannelli M5
	Dadi ingabbiati M5
	Chiave M5

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.