

3U fast 19 tums universella serverrackskenor med justerbart djup

Produkt ID: UNIRAILS3U



3U serverrackskenor för montering av ej rackmonterad utrustning såsom stationära servrar, nätverksutrustning eller KVM-switchar i ett 19-tums serverrack utan att offra ytterligare 1U av rackutrymme som du skulle med en vanlig hylla. Rackskenorna är också en bra lösning för montering av utrustning med skadade skenor eller avvecklad OEM-utrustning som tex. Dell™, IBM®, HP® eller Apple-servrar som inte längre har tillgängliga rackskenor.

Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Dessa rackskenor lägger till rackmonteringsfunktionalitet till din icke rackmonterade utrustning genom att förvara din utrustning i en öppen ram som stöds av tre kraftiga korsstänger. Du kan montera din icke rackmonterade utrustning genom att montera skenorna på serverracket och placera utrustningen på underramen. För utrustning som redan har monteringshål erbjuder skenorna flera monteringsmönster för att säkra din utrustning ytterligare.

Dessa monteringskenor är universellt kompatibla med 19-tums serverrack i enlighet med EIA-310-standarden för 19-tums rackmonteringsutrustning. Justerbart djup för anpassning till olika storlekar och konfigurationer. Levereras med en borttagbar bakre kabelhanteringspanel för ytterligare anpassning.

Monteringskenorna är tillverkade av kallvalsat stål för att garantera din utrustnings säkerhet. Den hållbara konstruktionen har en maxkapacitet på 97 kg.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Montera rackmonteringsutrustning som saknar sina ursprungliga skenor
- För rackmontering av OEM-utrustning som Dell, IBM, HP eller Apple-serverar vars rackskenor inte längre finns att köpa
- Säker montering av icke rackmonterad utrustning på alla 19-tums EIA-310 serverrack

Funktioner

- **ERSÄTTANDE MONTERINGSLÖSNING:** De justerbara 3U-rackskenorna är också en utmärkt lösning för montering av utrustning med skadade skenor eller utrangerad OEM-utrustning som inte längre har rackskenor tillgängliga
- **UNIVERSELL DESIGN:** Dessa universella serverrackskenor är universellt kompatibla med 19-tums serverrack i enlighet med EIA-310-standarden för 19-tums rackmonteringsutrustning.
- **ROBUST KONSTRUKTION:** Dessa rackskenor för datorutrustning har en kallvalsad stålkonstruktion för att säkerställa att din utrustning är säker. Den hållbara konstruktionen kan bära upp till 97 kg
- **PROBLEMFRI INSTALLATION:** 3U universella rackmonteringsskenor med ett justerbart djup på 42-105,4 cm. Inkluderar monteringshårdvara för snabb installation, vilket ger säkert stöd för installerade enheter
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Dessa serverrackskenor är designade och byggda för IT-proffs och har ett livslångt skydd, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Ramtyp	Stål
U-höjd	3U
Kabelhantering	Ja

Prestanda

Weight Capacity (Stationary)	214.5 lb [97.3 kg]
---------------------------------	--------------------

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	19.5 in [49.5 cm]
Produktbredd	19.0 in [48.2 cm]
Produkthöjd	5.2 in [13.3 cm]
Produktvikt	7.9 lb [3.6 kg]
Maximalt monteringsdjup	41.5 in [105.4 cm]
Minsta monteringsdjup	16.5 in [42 cm]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	19.8 in [50.2 cm]
Package Width	4.5 in [11.5 cm]
Paketets höjd	6.2 in [15.7 cm]
Fraktvikt (förpackning)	9.0 lb [4.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Sats med universella rackskenor
	14 - M5-panelskruvar
	14 - M5 korgmuttrar
	1 - M5-skiftnyckel

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.