

Estante Ventilado Deslizante de 2U con Gestión de Cableado y Profundidad Ajustable para Rack - 22,7kg

ID del Producto: UNISLDSHF192



La bandeja deslizante y ajustable para racks, modelo UNISLDSHF192, permite agregar una bandeja deslizante, con ventilación y gestión de cables a cualquier armario o rack para servidores de 4 columnas. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

El diseño con fondo de montaje ajustable se instala fácilmente en racks para servidores que tengan un fondo de 27,7 Pulgadas (702,2 mm) a 31,6 Pulgadas (802,2 mm). Los rieles deslizantes también incluyen mecanismo de bloqueo que impide que la bandeja se deslice demasiado o hacia atrás antes de terminar algún mantenimiento.

Con capacidad para un peso de hasta 22,7 kg, esta bandeja deslizante tiene un diseño con ventilación y fabricación con tiras de acero laminadas en frío, para un mejor flujo de aire y mayor durabilidad en su sala de servidores o en instalaciones de armario de cableado.

Para tendidos ordenados de cableado en su rack, se incluye un brazo reversible de gestión de cables que se puede agregar a la parte trasera de la bandeja, así como un marco ajustable para mantener sus equipos en la posición deseada.

Respaldo por la garantía de dos años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Proporciona espacio de almacenamiento adicional para hardware, equipo o periféricos que no requieren montaje en rack
- Instalación prácticamente en cualquier rack o armario estándar de 4 columnas

Características

- Soporta un peso de hasta 22,7 kg
- Fondo de montaje ajustable: de 702,2 mm a 802,2 mm
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Se incluye un brazo reversible para la gestión de cables
- Estante con ventilación para más flujo de aire
- Rieles deslizantes con bloqueadores para evitar que el estante se deslice demasiado
- Fabricación con tiras de acero laminadas en frío de 2 mm

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Altura U	2U
Gestión de cables	Sí
Estándares Industriales	EIA RS310-D
Opciones de Montaje	Montaje Frontal (Delantero y Trasero)

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	50.1 lb [22.7 kg]
-----------------------------------	-------------------

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Espesor del Gabinete	0.1 in [2 mm]
Longitud del Producto	0.0 in [0.0 mm]

Ancho del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Peso del Producto	18.2 lb [8.2 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	31.6 in [80.2 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	27.6 in [70.2 cm]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	29.5 in [75.0 cm]
Ancho de la Caja	21.6 in [54.8 cm]
Altura de la Caja	4.7 in [12.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	22.3 lb [10.1 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Montaje en estante
	Montaje deslizante con gancho curvo (izquierda / derecha)
	Soporte para gancho curvo (izquierda / derecha)
	Montaje para la gestión de cables
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

