

Estante Bandeja Deslizante Perforada Telescópica para Armario Rack de Servidores con Profundidad Ajustable - 2U 22,7kg 50lb

ID del Producto: UNISLDSHF19



El Estante Ventilado Deslizante para Gabinete Rack de Servidores de 19 pulgadas con Profundidad Ajustable, UNISLDSHF19 ofrece una forma sencilla de instalar equipos que no son de montaje en rack en un gabinete o rack abierto para servidores. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Con una capacidad de carga de hasta 50 libras (22,7 kg), el estante de rack deslizante está compuesto por una plataforma ventilada de acero laminado en frío sobre dos rieles con sistema de bloqueo ajustable que permiten instalarlo en gabinetes o racks con profundidades de montaje de 20 pulgadas (510mm) a 30 pulgadas (744mm).

La función de bloqueo permite trabar el estante evitando que se caiga accidentalmente del rack o se deslice hacia afuera.

Respaldado por StarTech.com con una garantía de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Para usar con gabinetes y racks de Servidores de 19 pulgadas
- Una opción de montaje deslizante para equipos que no son de montaje en rack

Características

- Fabricado en acero laminado en frío calibre 16
- Muy ventilado para reducir la impedancia al flujo de aire
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Soporta cargas de hasta 22,7 kg (50 libras)
- Cumple con los estándares EIA RS-310-C
- Rieles de bloqueo que impiden que el estante se resbale hacia afuera
- Incluye tornillos y tuercas de montaje

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tipo de Marco	Acero
Altura U	2U
Gestión de cables	No
Estándares Industriales	EIA RS310-C

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	50.1 lb [22.7 kg]
-----------------------------------	-------------------

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	24.0 in [61.0 cm]
Ancho del Producto	17.8 in [45.2 cm]
Altura del Producto	1.8 in [45.0 mm]
Peso del Producto	14.1 lb [6.4 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	29.3 in [74.4 cm]

Profundidad Mínima de Montaje 20.1 in [51.0 cm]

Información de la Caja

Longitud de la Caja 26.8 in [68.0 cm]

Ancho de la Caja 20.7 in [52.7 cm]

Altura de la Caja 5.4 in [13.8 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 18.5 lb [8.4 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Estante Deslizante

Destornilladores M6

Tuercas Jaula M6

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

