

Étagère Coulissante 2U pour Montage en Rack Serveurs - Profondeur de Montage Réglable de 50,8 à 76,2cm - Ventilée - 22,6kg - Étagère Universelle 19" pour Rack d'Équipement, Très Résistante - Profondeur 61cm

N° de produit: UNISLDSHF19



L'étagère coulissante d'armoire de rack de serveur ventilée de profondeur réglable 48 cm UNISLDSHF19 offre un moyen simple d'installer un équipement de rack non montable dans une armoire de serveur ou un rack de serveur ouvert.

Offrant une capacité de charge pouvant atteindre 22,7 kg, l'étagère coulissante de rack est dotée d'une étagère en acier laminé à froid sur deux rails verrouillables réglables qui permet d'installer l'étagère dans des armoires ou des racks ayant des profondeurs de montage allant de 51 cm à 74,4 cm. Le dispositif de verrouillage empêche l'étagère de sortir de plus du 3/4 de sa longueur et de tomber accidentellement du rack ou de se refermer avant que l'entretien ne soit terminé. <iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=" frameborder=" 0"=" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/P-p4QB8zTuY" title="UNISLDSHF19 Product Video" width="560">

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Pour l'utilisation avec des armoires ou des racks de serveur d'une largeur de 48 cm
- Ajoutez une option de montage de rack coulissant pour l'équipement de rack non montable

## Spécifications techniques

- **ADAPTATION UNIVERSELLE 19"** : Ajoutez une étagère coulissante à un rack de serveur/armoire pour faciliter l'accès aux périphériques et à l'équipement; Ce plateau de montage en rack 19" est doté d'une fonction de verrouillage, empêchant l'étagère de tomber
- **CONCEPTION RÉSISTANTE ET DURABLE** : Construite en acier laminé à froid, l'étagère robuste pour rack de serveur extractible de qualité informatique garantit une durabilité à long terme et supporte une charge totale de 22,7 kg
- **CONCEPTION COMPACTE** : L'étagère de rack de serveur 2U présente un facteur de forme compact, ce qui la rend idéale pour le montage en rack d'équipements, d'outils et de périphériques dans votre maison, votre studio ou votre espace de travail
- **FONCTIONNALITE VERSATILE** : Cette étagère de 60cm de profondeur est idéale pour ajouter un espace de rangement coulissant supplémentaire pour vos accessoires IT ou audiovisuels; Elle est également ventilée pour assurer une circulation d'air régulière
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçue et fabriquée pour les professionnels de l'IT, cette étagère réglable est soutenue à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite 24/5

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de cadre	Acier
Hauteur U	2U
Gestion de câbles	Non
Normes de l'industrie	EIA RS310-C

---

### Performance

Weight Capacity (Stationary)	50.0 lb [22.7 kg]
------------------------------	-------------------

---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	24.0 in [60.9 cm]
Largeur du produit	19.0 in [48.2 cm]

Hauteur du produit	3.5 in [8.8 cm]
Poids du produit	15.4 lb [7.0 kg]
Profondeur de montage maximal	29.3 in [74.4 cm]
Profondeur de montage minimale	20.1 in [51.0 cm]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	21.6 in [54.8 cm]
Package Width	27.6 in [70.1 cm]
Package Height	6.9 in [17.6 cm]
Poids brut	18.4 lb [8.3 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Étagère coulissante
	8 - Vis M6
	8 - Écrous cage M6
	1 - Guide de démarrage rapide

---

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis