

2U ventilerend, in rack te monteren lade met instelbare diepte - 22.7 kg

Productcode: UNISLDSHF19



Met de UNISLDSHF19 19 inch ventilerende uitschuifbare plank met verstelbare diepte kunt u op eenvoudige wijze er niet voor bedoelde apparatuur installeren in een serverrack of serverkast. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

De uitschuifbare en ventilerende plank is uitgevoerd in koudgewalst staal, heeft een draagvermogen van maximaal 22,7 kg en rust op twee vergrendelende, verstelbare rails waardoor het kan worden geïnstalleerd in kasten of racks met dieptes van 510 tot 744 mm. De vergrendeling fixeert de plank als deze driekwart uitsteekt, waardoor deze niet per ongeluk uit het rack kan vallen of terug kan glijden voordat het onderhoud is voltooid.

Met levenslange garantie door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voor gebruik met alle 19 brede serverracks en serverkasten
- Voeg een uitschuifbare rackmontage-optie toe voor apparatuur die er niet voor bedoeld is

Eigenschappen

- Uitgevoerd in 1,5 mm dik koudgewalst staal

- Zeer goed geventileerd om de luchtstroom te verbeteren
- Voldoet aan de TAA-eisen voor federale aankopen in de USA (GSA Schedule)
- Kan tot 22,7 kg aan apparatuur dragen
- Voldoet aan de EIA RS-310-C-specificaties
- Vergrendelende rails zorgen ervoor dat de plank er niet helemaal uit kan schuiven
- Inclusief bevestigingsschroeven en -moeren

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type frame	Staal
U-hoogte	2U
Kabelbeheer	Nee
Industriestandaarden	EIA RS310-C

Prestaties

Weight Capacity (Stationary)	50.1 lb [22.7 kg]
------------------------------	-------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	24.0 in [61.0 cm]
Breedte product	17.8 in [45.2 cm]
Hoogte product	1.8 in [45.0 mm]
Gewicht product	14.1 lb [6.4 kg]
Maximale montagediepte	29.3 in [74.4 cm]
Minimale montagediepte	20.1 in [51.0 cm]

Verpakkingsinformatie

Package Length	26.8 in [68.0 cm]
Package Width	20.7 in [52.7 cm]
Package Height	5.4 in [13.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	18.5 lb [8.4 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Uitschuifbare plank
	M6 schroeven
	M6 moeren

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

