

Estante Bandeja Deslizante Perforada Telescópica para Armario Rack de Profundidad Ajustable - 2U 22.7kg

ID del Producto: UNISLDSHF19



El Estante Ventilado Deslizante para Gabinete Rack de Servidores de 19 pulgadas con Profundidad Ajustable, UNISLDSHF19 ofrece una forma sencilla de instalar equipos que no son de montaje en rack en un gabinete o rack abierto para servidores. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Con una capacidad de carga de hasta 50 libras (22,7 kg), el estante de rack deslizante está compuesto por una plataforma ventilada de acero laminado en frío sobre dos rieles con sistema de bloqueo ajustable que permiten instalarlo en gabinetes o racks con profundidades de montaje de 20 pulgadas (510mm) a 30 pulgadas (744mm).

La función de bloqueo permite trabar el estante evitando que se caiga accidentalmente del rack o se deslice hacia afuera.

Respaldado por StarTech.com con una garantía de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Para usar con gabinetes y racks de Servidores de 19 pulgadas

- Una opción de montaje deslizante para equipos que no son de montaje en rack

Características

- **AJUSTE UNIVERSAL DE 19"**: Añada un estante deslizante a un rack de servidores para facilitar el acceso a periféricos y equipos - Esta bandeja para montaje en rack de 19 pulgadas tiene una función de bloqueo, lo que impide que el estante se caiga
- **DISEÑO PESADO Y DURADERO**: Construido en acero laminado en frío, el robusto estante extraíble para servidores de grado informático garantiza una larga durabilidad y soporta una carga total de 22,7kg
- **DISEÑO COMPACTO**: El estante para rack de servidores 2U presenta un factor de forma compacto, por lo que resulta ideal para montar en rack equipos, herramientas y periféricos en su hogar, estudio u oficina
- **FUNCIONALIDAD VERSÁTIL**: Este estante deslizante para rack de 60 cm de profundidad es ideal para añadir espacio de almacenamiento deslizante adicional para sus accesorios informáticos o audiovisuales - Ventilado para garantizar un flujo de aire constante
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA**: Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este estante ajustable para rack está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tipo de Marco	Acero
Altura U	2U
Gestión de cables	No
Estándares Industriales	EIA RS310-C

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	50.0 lb [22.7 kg]
-----------------------------------	-------------------

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero

Longitud del Producto	24.0 in [60.9 cm]
Ancho del Producto	19.0 in [48.2 cm]
Altura del Producto	3.5 in [8.8 cm]
Peso del Producto	15.4 lb [7.0 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	29.3 in [74.4 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	20.1 in [51.0 cm]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	21.6 in [54.8 cm]
Ancho de la Caja	27.6 in [70.1 cm]
Altura de la Caja	6.9 in [17.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	18.4 lb [8.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Estante Deslizante
	8 - Destornilladores M6
	8 - Tuercas Jaula M6
	1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.