

Ripiano Scorrevole Ventilato 2U con Sistema Gestione Cavi a Profondità Regolabile per Rack o Armadi -90.7 Kg

ID prodotto: UNISLDSHF19H



Il ripiano per rack scorrevole e regolabile UNISLDSHF19H consente di aggiungere un ripiano scorrevole con fessure e gestione dei cavi praticamente a qualsiasi server rack a 4 staffe o armadio. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Il design con profondità di montaggio regolabile permette di installare il ripiano facilmente negli armadi server con profondità di montaggio da 746,5 mm a 807 mm. Le guide scorrevoli dispongono inoltre di un meccanismo di bloccaggio che impedisce la fuoriuscita o il rientro del ripiano prima che la manutenzione sia stata completata.

Con una capacità di carico massima di 90,7 kg, questo ripiano scorrevole per rack presenta una struttura in acciaio pressato a freddo con fessure per un maggiore flusso dell'aria e durata in sala server o nelle applicazioni di cablaggio strutturato.

Per un'agevole posa dei cavi nel rack, abbiamo incluso un braccetto reversibile per la gestione dei cavi, che può essere fissato sul retro del ripiano, e una cornice regolabile per posizionare le attrezzature nel punto desiderato del ripiano.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Fornisce più spazio per le apparecchiature hardware o non montabili in rack e per le periferiche

- Si installa praticamente in qualsiasi rack a 4 staffe o armadio standard

Caratteristiche

- Supporta fino a 90,7 kg
- Profondità di montaggio regolabile da 746,5 mm a 807 mm
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Braccetto reversibile per la gestione dei cavi incluso
- Ripiano con fessure per un maggiore flusso d'aria
- Guide scorrevoli con meccanismi di bloccaggio per prevenire l'eccessiva fuoriuscita del ripiano
- Struttura resistente in acciaio pressato a freddo da 2 mm

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	2U
Gestione cavi	Sì
Standard del settore	EIA RS310-D
Opzioni di montaggio	Montaggio frontale (frontale e posteriore)

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	200.5 lb [90.7 kg]
------------------------------	--------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Spessore enclosure	0.1 in [2 mm]
Lunghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]



Altezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Peso prodotto	21.0 lb [9.5 kg]
Profondità di montaggio massima	31.8 in [80.7 cm]
Profondità di montaggio minima	29.4 in [74.6 cm]

Informazioni confezione

Package Length	31.5 in [80.1 cm]
Package Width	21.2 in [53.9 cm]
Package Height	4.5 in [11.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	24.9 lb [11.3 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Kit per scaffali
	Kit gancio di attacco e ripiano scorrevole (sinistra/destra)
	Staffa per gancio di attacco (sinistra/destra)
	Kit di gestione cavi
	Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

