

2U ventilerende uitschuifbaar rack lade met kabelbeheerarm & instelbare montagediepte - 90,7 kg

Productcode: UNISLDSHF19H



Met het UNISLDSHF19H instelbare, uitschuifbare rack lade kunt u een ventilerend uitschuifbaar schap met kabelbeheer toevoegen aan bijna elk serverrack of -kast met 4 stijlen. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Dankzij de instelbare inbouwdiepte kan het schap gemakkelijk worden geïnstalleerd in serverkasten met een montagediepte van 746,5 mm tot 807 mm. Verder zijn de schuifrails voorzien van een vergrendelmechanisme om te voorkomen dat het schap te ver eruit schuift of in het rack terugschuift voordat het onderhoud is voltooid.

Dit uitschuifbaar rack met een draagvermogen van 90,7 kg heeft een ventilerende constructie van koudgewalst staal voor een grotere luchtstroom en duurzaamheid in uw serverruimte of bedrade kastinstallaties.

Om kabels gemakkelijk door uw rack te leiden, wordt een omkeerbare kabelbeheerarm meegeleverd die aan de achterkant van het schap kan worden bevestigd, plus een instelbaar frame om uw apparatuur op de juiste plaats op het schap te houden.

Gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Zorg voor extra opslagruimte voor hardware of niet in een rek gemonteerde apparatuur of randapparaten
- Installeerbaar in bijna elke standaard rek of kast met 4 stijlen

Eigenschappen

- Max. draagvermogen 90,7 kg
- Instelbare montagediepte van 746,5 mm tot 807 mm
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Inclusief omkeerbare kabelbeheerarm
- Geventileerd schap voor een grotere luchtstroom
- Schuifrails met vergrendelingen om te voorkomen dat het schap te ver naar buiten schuift
- Stevige, 2 mm koudgewalste stalen constructie

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	2U
Kabelbeheer	Ja
Industriestandaarden	EIA RS310-D
Montage-opties	Frontmontage (voor- en achterzijde)

Prestaties

Weight Capacity (Stationary)	200.0 lb [90.7 kg]
------------------------------	--------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal

Dikte behuizing	0.1 in [2 mm]
Lengte product	0.0 in [0.0 cm]
Breedte product	0.0 in [0.0 cm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 cm]
Gewicht product	20.9 lb [9.5 kg]
Maximale montagediepte	31.8 in [80.7 cm]
Minimale montagediepte	29.4 in [74.6 cm]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	31.5 in [80.1 cm]
Package Width	21.2 in [53.9 cm]
Package Height	4.5 in [11.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	24.9 lb [11.3 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Schappen
	2 - Oorhaak- en schuifconstructie (links/rechts)
	2 - Oorhaaksteun (links/rechts)
	1 - Kabelbeheer
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.