

2U ventilerad, utdragbar rackhylla med kabelhanteringsarm & justerbart monteringsdjup – 90,7 kg

Produkt ID: UNISLDSHF19H



UNISLDSHF19H justerbar, utdragbar rackhylla gör att du kan lägga till en ventilerad utdragbar hylla med kabelhantering i praktiskt taget vilket serverrack eller -skåp som helst med 4 stolpar. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Det justerbara monteringsdjupet gör att hyllan enkelt installeras i serverskåp med monteringsdjup från 746,5 mm till 807 mm. Skenorna har även en låsmekanism så att inte hyllan åker ut för långt eller åker in igen innan underhållet är färdigt.

Den utdragbara hyllan har en viktkapacitet på 90,7 kg och en ventilerad, kallvalsad stålkonstruktion för ökat luftflöde och hållbarhet i serverrummet eller kabelskåpet.

För att du enkelt ska kunna dra kablar smidigt genom hyllan skickar vi med en vändbar kabelhanteringsarm som kan fästas på hyllans baksida och en justerbar infattning som håller kvar utrustningen där du vill ha den på hyllan.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Få extra lagringsutrymme för hårdvara eller icke-rackmonterbar utrustning och tillägg
- Installera i praktiskt taget vilket standard rack eller skåp som helst med 4 stolpar

Funktioner

- Stöder upp till 90,7 kg
- Justerbart monteringsdjup från 746,5 mm till 807 mm
- TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
- Vändbar kabelhanteringsarm medföljer
- Ventilerad hylla för ökat luftflöde
- Skenor med lås så att inte hyllan åker ut för långt
- Stabil, 2 mm kallvalsad stålkonstruktion

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	2U
Kabelhantering	Ja
Industristandarder	EIA RS310-D
Monteringsalternativ	Frontmontering (fram och bak)

Prestanda

Weight Capacity (Stationary)	200.0 lb [90.7 kg]
------------------------------	--------------------

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Kabinettjocklek	0.1 in [2 mm]
Produktlängd	0.0 in [0.0 cm]
Produktbredd	0.0 in [0.0 cm]

Produkthöjd	0.0 in [0.0 cm]
Produktvikt	20.9 lb [9.5 kg]
Maximalt monteringsdjup	31.8 in [80.7 cm]
Minsta monteringsdjup	29.4 in [74.6 cm]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	31.5 in [80.1 cm]
Package Width	21.2 in [53.9 cm]
Paketets höjd	4.5 in [11.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	24.9 lb [11.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Hyllmontering
	2 - Montering för öronkrokar och utdragning (vänster/höger)
	2 - Fäste för öronkrok (vänster/höger)
	1 - Montering för kabelhantering
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.