

2U geventileerde uitschuifbare rack lade met kabelbeheerarm - 702,2mm tot 802,2mm
Instelbare Montagediepte - 50 kg - 19" lade voor apparatuurrack - 24" Diepte

Productcode: UNISLDSHF19M



Met het UNISLDSHF19M instelbare, uitschuifbare rack lade kunt u een lade met kabelbeheer toevoegen aan bijna elk serverrack of -kast met 4 stijlen. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Dankzij de instelbare inbouwdiepte kan het schap gemakkelijk worden geïnstalleerd in serverkasten met een montagediepte van 702,2 mm tot 802,2 mm. Verder zijn de schuifrails voorzien van een vergrendelmechanisme om te voorkomen dat het schap te ver eruit schuift of in het rack terugschuift voordat het onderhoud is voltooid.

Dit uitschuifbaar rack met een draagvermogen van 50 kg heeft een geventileerde constructie van koudgewalst staal voor een grotere luchtstroom en duurzaamheid in uw serverruimte of bedrade kastinstallaties.

Om kabels gemakkelijk door uw rack te leiden, wordt een omkeerbare kabelbeheerarm meegeleverd die aan de achterkant van het schap kan worden bevestigd, plus een instelbare afschuining om uw apparatuur op de juiste plaats op het schap te houden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Zorg voor extra opslagruimte voor hardware of niet in een rek gemonteerde apparatuur of randapparaten
- Installeerbaar in bijna elke standaard rek of kast met 4 stijlen

Eigenschappen

- **UNIVERSEEL 19" SCHAP:** Voeg een uitschuifbaar schap toe aan een 4 post serverrack of -kast voor eenvoudige toegang tot randapparatuur en uitrusting; deze 19-inch rack lade is vergrendelbaar, zodat het schap er niet kan uitvallen
- **HEAVY-DUTY & DUURZAAM ONTWERP:** dit IT-grade uitschuifbare server rack is gemaakt van commercieel koudgewalst SPCC-staal voor extra duurzaamheid en kan een totaal gewicht van 50 kg ondersteunen
- **KABELBEHEER:** Dit verschuifbaar serverrack schap is uitgerust met geïntegreerd kabelbeheer en is geventileerd voor een goede luchtstroom; ideaal voor het toevoegen van extra verschuifbare opslagruimte voor uw IT / AV-accessoires
- **COMPACT ONTWERP:** Dit 2U server rack schap heeft een compacte vormfactor, waardoor het ideaal is voor rackmount apparaten, gereedschap en randapparatuur in uw huis, studio of kantoorruimte
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** dit verstelbaar rack schap werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	2U
Kabelbeheer	Ja
Industriestandaarden	EIA RS310-D
Montage-opties	Frontmontage (voor- en achterzijde)

Prestaties

Weight Capacity (Stationary)	125.0 lb [56.7 kg]
------------------------------	--------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal

Dikte behuizing	0.1 in [2 mm]
Lengte product	27.6 in [70.0 cm]
Breedte product	19.0 in [48.3 cm]
Hoogte product	3.5 in [8.9 cm]
Gewicht product	23.6 lb [10.7 kg]
Maximale montagediepte	31.6 in [80.2 cm]
Minimale montagediepte	27.6 in [70.2 cm]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	31.1 in [79.0 cm]
Package Width	22.4 in [57.0 cm]
Package Height	7.7 in [19.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	28.1 lb [12.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Shelf Assembly
	2 - Sliding Rail Assembly
	3 - Locking Bracket
	1 - Rear Stop
	1 - Cable Management Assembly
	1 - Cable Management Locking Bracket
	2 - M5 x 8mm Screws
	2 - M5 Nuts

2 - M4 x 8mm Screws

1 - Quick-Start Guide

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.